



Ampoule LED PAR20 DIM, culot: E27

Ampoules LED réfléchissantes avec culot E27 comme alternative aux lampes halogènes

- **classe d'efficacité énergétique:** G • **durée de vie:** jusqu'à 25.000 heures
- **forme:** forme de réflecteur
- **modèle:** --- • **retardement:** aucun (<1 sec.) - lumière s'allume dès l'enclenchement • **compatible variateur:** oui • **tension:** 220-240 V
- **angle d'éclairage:** 36 degrés
- **teneur en mercure:** 0,0 mg
- insensible aux chocs
- ne contient ni rayons UV ni infrarouge dans le faisceau lumineux
- puissance thermique plus faible comparée au produit de référence standard
- fonctionnement sans faute même sous de basses températures

Exemples d'utilisation: - éclairage spot pour effets lumineux

- vitrines panneau d'affichage
- commerce de détails et salles d'exposition
- éclairage spot d'objets sensibles à la chaleur tel que les aliments, plantes etc.
- utiliser à l'extérieur seulement dans des luminaires adaptés
- source de lumière dirigée
- industrie hôtelière
- boutiques



Visuel de référence: Ampoule LED PAR20 DIM



Label d'efficacité énergétique 63002155

Puissance	Rechange pour	Flux lumineux	Reproduction des couleurs	Couleur de lumière	Consommation	DPE	Diamètre	Longueur	Numéro de fabricant	Code
6,4 watts	50 watts	350 lm	90 Ra	2.700 K (blanc chaud)	7,0 kWh / 1.000h	G	65 mm	88 mm	071133	63002155