

roule-bacs

force 300 kg, plateau longueur x largeur 600 x 400 mm, plateforme ajourés, plateforme en polyéthylène haute pression avec rebord antichute, rouge vif, châssis en rouge vif, 4 roulettes pivotantes, Avec bandage TPE sur jante polypropylène



Numéro d'article: 219855



Chariot à bac

roule-bacs

- force 300 kg
- plateau longueur x largeur 600 x 400 mm
- Dimensions adaptées au bac norme Europe
- plateforme ajourés
- plateforme en polyéthylène haute pression avec rebord antichute, rouge vif
- châssis en rouge vif
- structure en polyéthylène haute pression, soudé
- 4 roulettes pivotantes
- Ø de roue 100 mm
- Avec bandage TPE sur jante polypropylène
- conforme HACCP

Détails techniques

appareil de manutention	châssis roulant	barre directrice	non
type de rouleur	roule-bacs	nombre/type de roulettes	4 roulettes pivotantes
charge	300 kg	pneumatique	TPE
norme européenne	oui	matériau de jante	polypropylène
longueur de plateau	600 mm	Diamètre de roue	100 mm
largeur de plateau	400 mm	longueur	610 mm
Structure de la plateforme	ajourés	largeur	410 mm
matériau de plateforme	polyéthylène haute pression	couleur	rouge vif
équipement de plateforme	rebord antichute	certification	HACCP
matériau	polyéthylène haute pression	Poids	5,4 kg
matériau de finition	soudé		