

## Cascao bokwiel

draagvermogen 300 kg, met polyamide-banden, diameter 200 mm, naaf met RVS-glijlager, velg van polyamide, bevestiging met plaat

Artikelnummer: 243689



### bokwiel

- draagvermogen 300 kg
- met polyamide-banden
- diameter 200 mm
- schroefgatafstand 105x76/84 mm
- naaf met RVS-glijlager
- velg van polyamide
- velg zonder draadvangkappen
- behuizing van RVS
- bevestiging met plaat

### Technische details

transporttechniek	rollen	bevestigingselement	plaat
roltype	transportapparaatwielen	materiaal behuizing	RVS
bouwmodel	bokwiel	rem	zonder
draagvermogen	300 kg	draadvangkappen	nee
banden	polyamide	naaflengte	59 mm
wiel-ø	200 mm	afstand schroefgat	105x76/84 mm
materiaal velg	polyamide	gewicht	1,363 kg

