

Cemo strooigoedbak

inhoud 1100 l, hoogte x lengte x breedte 1010 x 1630 x 1210 mm, van GVK (glasvezelversterkt kunststof), bak grijs, deksel oranje, wanden gesloten met uitneemopening

Artikelnummer: 500365



Cemo GVK-zoutbak

Met uitneemopening

strooigoedbak

- bestendig tegen corrosie en uv-straling
- inhoud 1100 l
- hoogte x lengte x breedte 1010 x 1630 x 1210 mm
- van GVK (glasvezelversterkt kunststof)
- uitgerust met klapdeksel
- bak grijs, deksel oranje
- wanden gesloten met uitneemopening
- legbord gesloten
- Met open deksel in elkaar stapelbaar
- 10 jaar garantie

Technische details




buitenopstelling	winterdienst	kleur deksel	oranje
winterdienst	strooigoed-handling	euronorm	nee

baktype	stroigoedbak	wandconstructie	gesloten
inhoud	1100 l	wand uitrusting	uitneemopening
hoogte	1010 mm	vloerconstructie	gesloten
lengte	1630 mm	geschikt voor levensmiddelen	nee
breedte	1210 mm	geschikt voor gevaarlijke stoffe	nee
vorm	hoekig	bestendigheid	tegen corrosie en uv-straling
materiaal	GVK (glasvezelversterkt kunststof)	nestbaar	ja
kleur	grijs	onderrijdbaar	nee
plafond	ja	garantie	10 jaar
type deksel	klapdeksel	gewicht	52 kg

Gerelateerde Producten

775078 Hangslot voor pekelwagen

Dit past ook bij ...

369022		container, inhoud 80 l, romp van polyethyleen in grijs, hoogte x breedte x diepte 930 x 445 x 520 mm, onderbouw 2 wielen met massief rubber-wielen
527157		handvegerset, met borstelharen van paardenhaar, steekplaat breedte x diepte 230 x 220 mm, Werkbreedte 200 mm, hout-steel
530286		sneeuwschep, steekplaat van GVK (glasvezelversterkt kunststof), bezem met aluminium rand