

## BS-ROLLEN zwenkwiel met rem

draagvermogen 150 kg, met  
elastiek-banden, diameter x breedte  
100 x 40 mm, naaf met rollager,  
Dubbele rem, velg van aluminium,  
bevestiging met plaat, lengte x  
breedte 105 x 85 mm

Artikelnummer: 510121



BS ROLLEN

## BS-ROLLEN Transporttoestelwiel

### Zwenkwiel met rem

zwenkwiel met rem

- draagvermogen 150 kg
- met elastiek-banden
- Niet-strepend
- Geschikt voor glad/effen, ruw/effen, glad/oneffen, ruw/oneffen
- diameter x breedte 100 x 40 mm
- naaf lengte x Ø 40 x 15 mm
- schroefgatafstand 80x60 mm, schroefgat-Ø 9 mm
- naaf met rollager
- Dubbele rem
- velg van aluminium
- velg zonder draadvangkappen
- behuizing van staal met corrosiebeschermende zinklaag
- bevestiging met plaat, lengte x breedte 105 x 85 mm
- Zwenklager met kogellager

### Technische details

|                   |                         |                 |        |
|-------------------|-------------------------|-----------------|--------|
| transporttechniek | rollen                  | draadvangkappen | nee    |
| roltype           | transportapparaatwielen | totale hoogte   | 137 mm |

|                         |   |                     |               |
|-------------------------|---|---------------------|---------------|
| bouwmodel               | zwenkwiel   | naaflengte          | 40 mm         |
| draagvermogen           | 150 kg  | naafboorgat         | 15 mm         |
| banden                  | elastiek  | wielbreedte         | 40 mm         |
| wiel-ø                  | 100 mm  | uitlading           | 34 mm         |
| materiaal velg          | aluminium   | loopvlak eigenschap | Niet-strepend |
| wiellager               | rollager  | lengte plaat        | 105 mm        |
| geschikt voor vloertype | glad/effen, ruw/effen,<br>glad/oneffen, ruw/oneffen | breedte plaat       | 85 mm         |
| bevestigingselement     | plaat   | afstand schroefgat  | 80x60 mm      |
| elektrisch geleidend    | nee   | schroefgat-ø        | 9 mm          |
| materiaal behuizing     | staal   | oppervlak behuizing | verzinkt      |
| zwenklager              | kogellager  | gewicht             | 1,26 kg       |
| rem                     | Dubbele rem   |                     |               |

## Gerelateerde Producten

510129



wiel, draagvermogen 150 kg, met elastiek-banden, diameter x breedte 100 x 40 mm, naaf met rollager, velg van aluminium

## Dit past ook bij ...

400701



Rechthoekige bak, hoogte x breedte x diepte 670 x 660 x 432 mm, inhoud 135 l, van polyethyleen in grijs, wanden gesloten, legbord gesloten, onderbouw Wielen

438985



zwenkwiel, draagvermogen 175 kg, met kunststof-banden, diameter x breedte 125 x 35 mm, naaf met rollager, velg van kunststof, bevestiging met plaat, lengte x breedte 105 x 80 mm

763068



Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 170 x 600 x 400 mm, inhoud 33 l, van polypropyleen in grijs, Wanden doorbroken, bodem doorbroken