

# Mobile Geräteträger

## Knürr MetraMobil®

Seite 21 bis 27



## Knürr MetraMobil® Starke Argumente

### • Variabilität

- Aus einem Basismobil in zwei Höhen, drei Farben und fünf Modulkomponenten lässt sich ein ganz individuelles Mobil zusammenstellen
- Ideale Höhenanpassung durch stufenlose Höheneinstellung der Ablagen

### • Stabilität

- Hohe Belastbarkeit: bis zu 600 N je Tischplatte bis zu 2200 N Gesamtmobil
- Flächenlast Schubfachauszug bis zu 100 N
- Hohe Stabilität durch intelligente Stahlblechkonstruktion

### • Funktionalität

- Für die verschiedensten Anwendungsbereiche geeignet: z. B. Wareneingang, Kommissionierung, PC- oder Druckerstation

### • Kabelmanagement

- Sichere Kabelführung durch zwei im Profil integrierte Kabelkanäle
- Übersichtliche Kabelführung durch Integration von Zubehörteilen wie z. B. einer Steckdosenleiste, die am Profil befestigt werden kann

### • Durchdachte Lösungen

- Sicht- und Berührungsschutz bietet die werkzeuglos ein- und aushängbare Rückwand
- Saubere Unterbringung von Kleinmaterial durch das Schubfachmodul mit herausnehmbarer Kleinteileschale
- Leichtgängige 3/4-ausziehbare "Quattro"-Führung

### • ESD versions

- Sicherheit und Schutz im anspruchsvollen ESD-Umfeld durch antistatische Rollen und antistatische Pulverbeschichtung



MET 20000



MET00034



MET00003



MET00037

## Knürr MetraMobil® Basiskonfigurationen

- Ersetzen Sie „x“ durch die Endziffer Ihrer Farbwahl.
- **Bestellendziffer .1:**
  - Tischplatten RAL 7035 Lichtgrau
  - Profile RAL 9006 Weißaluminium
  - Griff: RAL 9011 Graphitschwarz
- **Bestellendziffer .2:**
  - Tischplatten NCS 3060 R80B Blau
  - Profile RAL 9006 Weißaluminium
  - Griff: RAL 9011 Graphitschwarz
- **Bestellendziffer .9:**
  - Tischplatten RAL 7016 Anthrazitgrau
  - Profile RAL 9006 Weißaluminium
  - Griff: RAL 9011 Graphitschwarz
- **ESD versions:**  
**Hinweis: ESD nur in der Farbvariante .1 (Lichtgrau)**  
**Bestellendziffer .1:**  
 Tischplatten RAL 7035, antistatisch Lichtgrau  
 Profile RAL 9006, Weißaluminium  
 Griff: RAL 7021 antistatisch Schwarzgrau
- **Stellen Sie sich Ihr individuelles Mobil wie folgt zusammen:**
  1. Höhe des Grundmobils auswählen
  2. ESD oder Standardausführung wählen
  3. Zusätzliche Module aussuchen
- Die Grundmodelle können beliebig mit den Systemkomponenten erweitert werden (ESD beachten!)
- Tischplatten stufenlos montierbar
- **Abmessungen**
  - Höhe 900 mm oder 1120 mm
  - Gesamtbreite 550 mm
  - Nutzbreite 500 mm
  - Tiefe 580 mm
  - Nutztiefe 440 mm
  - Rolle Ø 125 mm
- **Belastbarkeit**  
**Grundgestell:**
  - 2200 N**Je Rolle:**
  - 750 N**Flächenbelastung je Tischplatte:**
  - 600 N
- **Material/Oberfläche**  
**Grundgestell bestehend aus:**
  - Profile: Aluminium Strangpressprofil, pulverbeschichtet
  - Tischplatten: Stahlblech, pulverbeschichtet**Griff:**
  - Aluminiumrohr, pulverbeschichtet Struktur
- **Lieferumfang, Basiskonfiguration**
  - a. Höhe 900 mm**
    - 1 Grundgestell
    - 1 Tischplatte mit Griff
    - 1 Tischplatte
  - b. Höhe 1120 mm**
    - 1 Grundgestell
    - 1 Tischplatte mit Griff
    - 2 Tischplatte
- **Lieferumfang Metramobil Light**
  - 1 Grundgestell
  - 1 Tischplatte mit Griff
- **Lieferzustand**
  - Baugruppen zur Selbstmontage



Metramobil Basiskonfiguration, Höhe 1120 mm

MET0018



Metramobil Basiskonfiguration, Höhe 900 mm

MET0014



Metramobil Light

MET2008

| B   | H    | T   | b   | t   | Ausführung       | ESD | Bestell-Nr.  | VE     |
|-----|------|-----|-----|-----|------------------|-----|--------------|--------|
| 550 | 900  | 580 | 500 | 440 |                  |     | 00.709.000.x | 1 Stk. |
| 550 | 900  | 580 | 500 | 440 |                  | •   | 00.709.100.1 | 1 Stk. |
| 550 | 900  | 580 | 500 | 440 | Metramobil Light |     | 00.709.200.x | 1 Stk. |
| 550 | 1120 | 580 | 500 | 440 |                  |     | 00.711.000.x | 1 Stk. |
| 550 | 1120 | 580 | 500 | 440 |                  | •   | 00.711.100.1 | 1 Stk. |
| 550 | 1120 | 580 | 500 | 440 | Metramobil Light |     | 00.711.200.x | 1 Stk. |

**Bemaßung in mm:**  
 B = Breite  
 H = Höhe  
 T = Tiefe  
 h = Einbauhöhe  
 t = Nutztiefe  
 L = Länge

HE = Anzahl genormte Höhen-  
 einheiten, 1 HE = 44,45 mm  
 19" = 482,6 mm,  
 (geeignet für 19"-Einbau  
 nach DIN 41494)  
 VE = Verpackungseinheit  
 kg = Gewicht

**Umrechnung:** 1 inch = 25,4 mm  
 Ersetzen Sie „x“ durch die Endziffer  
 Ihrer Farbwahl

## Knürr MetraMobil® 900

- Ersetzen Sie „x“ durch die Endziffer Ihrer Farbwahl.
- **Bestellendziffer .1:**
  - Tischplatten RAL 7035 Lichtgrau
  - Profile RAL 9006 Weißaluminium
  - Griff: RAL 9011 Graphitschwarz
- **Bestellendziffer .2:**
  - Tischplatten NCS 3060 R80B Blau
  - Profile RAL 9006 Weißaluminium
  - Griff: RAL 9011 Graphitschwarz
- **Bestellendziffer .9:**
  - Tischplatten RAL 7016 Anthrazitgrau
  - Profile RAL 9006 Weißaluminium
  - Griff: RAL 9011 Graphitschwarz
- Tischplatten stufenlos montierbar
- Rollen Ø 125 mm
- **Belastbarkeit**
  - **Grundgestell:**
    - 2200 N
  - **Je Rolle:**
    - 750 N
  - **Flächenbelastung je Tischplatte:**
    - 600 N
- **Material/Oberfläche**
  - **Grundgestell bestehend aus:**
    - Profile: Aluminium Strangpressprofil, pulverbeschichtet
    - Tischplatten: Stahlblech, pulverbeschichtet Struktur
  - **Griff:**
    - Aluminiumrohr, pulverbeschichtet Struktur
- **Lieferumfang**
  - 1 Grundgestell
  - 1 Tischplatte mit Griff
  - 1 Tischplatte
  - 1 Tastaturauszug mit Mausfeld
- **Lieferzustand**
  - Baugruppen zur Selbstmontage



MET00058

| B   | H   | T   | b   | t   | Bestell-Nr.  | VE     |
|-----|-----|-----|-----|-----|--------------|--------|
| 550 | 900 | 580 | 500 | 440 | 00.709.002.x | 1 Stk. |

## Knürr MetraMobil® 1120

- Ersetzen Sie „x“ durch die Endziffer Ihrer Farbwahl.
- **Bestellendziffer .1:**
  - Tischplatten RAL 7035 Lichtgrau
  - Profile RAL 9006 Weißaluminium
  - Griff: RAL 9011 Graphitschwarz
- **Bestellendziffer .2:**
  - Tischplatten NCS 3060 R80B Blau
  - Profile RAL 9006 Weißaluminium
  - Griff: RAL 9011 Graphitschwarz
- **Bestellendziffer .9:**
  - Tischplatten RAL 7016 Anthrazitgrau
  - Profile RAL 9006 Weißaluminium
  - Griff: RAL 9011 Graphitschwarz
- Tischplatten stufenlos montierbar
- Rollen Ø 125 mm
- **Belastbarkeit**
  - **Grundgestell:**
    - 2200 N
  - **Je Rolle:**
    - 750 N
  - **Flächenbelastung je Tischplatte:**
    - 600 N
- **Material/Oberfläche**
  - **Grundgestell bestehend aus:**
    - Profile: Aluminium Strangpressprofil, pulverbeschichtet
    - Tischplatten: Stahlblech, pulverbeschichtet Struktur
  - **Griff:**
    - Aluminiumrohr, pulverbeschichtet Struktur
- **Lieferumfang**
  - 1 Grundgestell
  - 1 Tischplatte mit Griff
  - 2 Tischplatten
  - 1 Tastaturauszug mit Mausfeld
- **Lieferzustand**
  - Baugruppen zur Selbstmontage



MET00060

| B   | H    | T   | b   | t   | Bestell-Nr.  | VE     |
|-----|------|-----|-----|-----|--------------|--------|
| 550 | 1120 | 580 | 500 | 440 | 00.711.002.x | 1 Stk. |

## Knürr MetraMobil® 1120 mit Schubfach

- Ersetzen Sie „x“ durch die Endziffer Ihrer Farbwahl.
- **Bestellendziffer .1:**
  - Tischplatten RAL 7035 Lichtgrau
  - Profile RAL 9006 Weißaluminium
  - Griff: RAL 9011 Graphitschwarz
- **Bestellendziffer .2:**
  - Tischplatten NCS 3060 R80B Blau
  - Profile RAL 9006 Weißaluminium
  - Griff: RAL 9011 Graphitschwarz
- **Bestellendziffer .9:**
  - Tischplatten RAL 7016 Anthrazitgrau
  - Profile RAL 9006 Weißaluminium
  - Griff: RAL 9011 Graphitschwarz
- Tischplatten stufenlos montierbar
- Rollen Ø 125 mm
- **Belastbarkeit**
  - **Grundgestell:**
    - 2200 N
  - **Je Rolle:**
    - 750 N
  - **Flächenbelastung je Tischplatte:**
    - 600 N
- **Material/Oberfläche**
  - **Grundgestell bestehend aus:**
    - Profile: Aluminium Strangpressprofil, pulverbeschichtet
    - Tischplatten: Stahlblech, pulverbeschichtet
  - **Griff:**
    - Aluminiumrohr, pulverbeschichtet
- **Lieferumfang**
  - 1 Grundgestell
  - 1 Tischplatte mit Griff
  - 2 Tischplatten
  - 1 Schubfachmodul
- **Lieferzustand**
  - Baugruppen zur Selbstmontage



MET00017

| B   | H    | T   | b   | t   | Bestell-Nr.  | VE     |
|-----|------|-----|-----|-----|--------------|--------|
| 550 | 1120 | 580 | 500 | 440 | 00.711.004.x | 1 Stk. |

**Bemaßung in mm:** B = Breite  
H = Höhe  
T = Tiefe  
h = Einbauhöhe  
t = Nutztiefe  
L = Länge

HE = Anzahl genormte Höhen-  
einheiten, 1 HE = 44,45 mm  
19" = 482,6 mm,  
(geeignet für 19"-Einbau  
nach DIN 41494)  
VE = Verpackungseinheit  
kg = Gewicht

**Umrechnung:** 1 inch = 25,4 mm  
Ersetzen Sie „x“ durch die Endziffer  
Ihrer Farbwahl

## Knürr MetraMobil® Tischplatte

- Ersetzen Sie „x“ durch die Endziffer Ihrer Farbwahl.
- **Standardversionen:**
  - Bestellendziffer .1:**
    - RAL 7035 Lichtgrau
  - Bestellendziffer .2:**
    - NCS 3060 R80B Blau
  - Bestellendziffer .9:**
    - RAL 7016 Anthrazitgrau
- **ESD-Versionen:**
  - Hinweis: ESD nur in der Farbvariante .1 (Lichtgrau)**
  - Bestellendziffer .1:**
    - RAL 7035 antistatisch Lichtgrau
- Zu Ablage- und Arbeitszwecken
- Stufenlose Befestigung zwischen den Vertikalprofilen

### ESD-Ausführung nach EN 100015

- **Lieferumfang**
  - 1 Tischplatte
  - Montagematerial
- **Lieferzustand**
  - Satzweise



MET00014

| B   | H  | T   | Ausführung | ESD | Bestell-Nr.  | VE     |
|-----|----|-----|------------|-----|--------------|--------|
| 500 | 25 | 440 |            |     | 00.701.020.x | 1 Stk. |
| 500 | 25 | 440 |            | •   | 00.701.120.1 | 1 Stk. |
| 500 | 25 | 440 | Mit Griff  |     | 00.701.021.x | 1 Stk. |
| 500 | 25 | 440 | Mit Griff  | •   | 00.701.121.1 | 1 Stk. |

## Knürr MetraMobil® Antirutschmatten-Set

**Hinweis:**  
**Antirutschmatte ist bei Tastaturauszug nicht möglich!**

- Bestehend aus vier Antirutschmatten
- Für die rutschfeste Ablage von zu transportierenden Teilen
- Als Kratzschutz für die Tischplatte
- **Material**
  - Industriekautschuk, selbstklebend
- **Farbe**
  - Schwarz
- **Lieferumfang**
  - 4 Antirutschmatten
- **Lieferzustand**
  - Satzweise

### ESD Ausführung

- Bestehend aus vier Antirutschmatten, antistatisch, selbstklebend
- **Prüfungen**
  - ESD-Prüfung nach EN 100015
- **Material**
  - Industriekautschuk, antistatisch
- **Farbe**
  - Schwarz



MET00040

| B   | H | T   | ESD | Bestell-Nr.  | VE     |
|-----|---|-----|-----|--------------|--------|
| 475 |   | 430 |     | 00.701.070.9 | 1 Stk. |
| 475 |   | 430 | •   | 00.701.170.9 | 1 Stk. |

## Knürr MetraMobil® Tastaturauszug

- Ersetzen Sie „x“ durch die Endziffer Ihrer Farbwahl.
- **Standardversionen:**
  - Bestellendziffer .1:**
    - RAL 7035 Lichtgrau
  - Bestellendziffer .2:**
    - NCS 3060 R80B Blau
  - Bestellendziffer .9:**
    - RAL 7016 Anthrazitgrau
- **ESD-Versionen:**
  - Hinweis: ESD nur in der Farbvariante .1 (Lichtgrau)**
  - Bestellendziffer .1:**
    - RAL 7035 antistatisch Lichtgrau
- Zur Anbringung unter Knürr MetraMobil® Tischplatte und Tischplatte mit Griff
- Mit seitlicher Mausablage links/rechts
- Ausschiebbar um 200 mm

### ESD-Ausführung nach EN 100015

- **Lieferumfang**
  - 1 Tastaturauszug
  - Montagematerial
- **Lieferzustand**
  - Satzweise
- **Hinweis**
  - Bei Tischplatte mit Tastaturauszug ist eine Antirutschmatte nicht möglich



MET00035

| B   | H  | T   | ESD | Bestell-Nr.         | VE     |
|-----|----|-----|-----|---------------------|--------|
| 505 | 45 | 200 |     | <b>00.701.060.x</b> | 1 Stk. |
| 505 | 45 | 200 | •   | <b>00.701.160.1</b> | 1 Stk. |

## Knürr MetraMobil® Schubfachmodul

- Ersetzen Sie „x“ durch die Endziffer Ihrer Farbwahl.
- **Standardversionen:**
  - Bestellendziffer .1:**
    - RAL 7035 Lichtgrau
  - Bestellendziffer .2:**
    - NCS 3060 R80B Blau
  - Bestellendziffer .9:**
    - RAL 7016 Anthrazitgrau
- **ESD-Versionen:**
  - Hinweis: ESD nur in der Farbvariante .1 (Lichtgrau)**
  - Bestellendziffer .1:**
    - RAL 7035 antistatisch Lichtgrau
- Zur Unterbringung von Kleinmaterial
- Inkl. Unterteilungseinsatz
- **Material/Oberfläche**
  - Stahlblech, pulverbeschichtet Struktur

### ESD-Ausführung nach EN 100015

- **Lieferumfang**
  - 1 Schubfachmodul
  - Montagematerial
- **Lieferzustand**
  - Satzweise



MET00017

| B   | H   | T   | ESD | Bestell-Nr.         | VE     |
|-----|-----|-----|-----|---------------------|--------|
| 500 | 165 | 440 |     | <b>00.701.001.x</b> | 1 Stk. |
| 505 | 165 | 440 | •   | <b>00.701.101.1</b> | 1 Stk. |

**Beauftragung in mm:**  
 B = Breite  
 H = Höhe  
 T = Tiefe  
 h = Einbauhöhe  
 t = Nutztiefe  
 L = Länge

HE = Anzahl genormte Höhen-  
 einheiten, 1 HE = 44,45 mm  
 19" = 482,6 mm,  
 (geeignet für 19"-Einbau  
 nach DIN 41494)  
 VE = Verpackungseinheit  
 kg = Gewicht

**Umrechnung:** 1 inch = 25,4 mm  
 Ersetzen Sie „x“ durch die Endziffer  
 Ihrer Farbwahl

## Knürr MetraMobil® Rückwand

- Ersetzen Sie „x“ durch die Endziffer Ihrer Farbwahl.
- **Standardversionen:**
  - Bestellendziffer .1:**
    - RAL 7035 Lichtgrau
  - Bestellendziffer .2:**
    - NCS 3060 R80B Blau
  - Bestellendziffer .9:**
    - RAL 7016 Anthrazitgrau
- **ESD-Versionen:**
  - Hinweis: ESD nur in der Farbvariante .1 (Lichtgrau)**
  - Bestellendziffer .1:**
    - RAL 7035 antistatisch Lichtgrau
- Sichtschutz
- Berührschutz
- Mit Kabeleinführung
- ESD-Ausführung nach EN 100015
- **Material/Oberfläche**
  - Stahlblech, pulverbeschichtet Struktur
- **Lieferumfang**
  - 1 Rückwand
  - Montagematerial
- **Lieferzustand**
  - Satzweise

| B   | H    | T | ESD | Bestell-Nr.  | VE     |
|-----|------|---|-----|--------------|--------|
| 380 | 900  |   |     | 00.701.010.x | 1 Stk. |
| 380 | 1120 |   |     | 00.701.011.x | 1 Stk. |
| 380 | 900  |   | •   | 00.701.110.1 | 1 Stk. |
| 380 | 1120 |   | •   | 00.701.111.1 | 1 Stk. |



MET00033

## Knürr MetraMobil® Kabelmanagement-Set

- **Bestehend aus:**
  - Steckdosenleiste Di-Strip, 4-fach, ohne Schalter
  - Zugentlastung
  - Zwei Kabelaufrollelemente
- **Lieferumfang**
  - 1 Kabelmanagement-Set
  - Montagematerial
- **Lieferzustand**
  - Satzweise

|  | Bestell-Nr.  | VE     |
|--|--------------|--------|
|  | 00.701.050.1 | 1 Stk. |



MET00037

## Knürr MetraMobil® Rollensatz

- Tragfähigkeit 750 N pro Rolle Ø 125 mm
- **Farbe**
  - RAL 9011 Graphitschwarz
- **Lieferumfang**
  - 4 Stück Leichtlaufrollen,
  - 2 davon mit Feststeller

|  | ESD | Bestell-Nr.  | VE     |
|--|-----|--------------|--------|
|  |     | 00.701.965.9 | 1 Stk. |
|  | •   | 00.128.975.9 | 1 Stk. |



MET00021