

## NMPRO-M21

### TECHNISCHE DATEN

#### ALLGEMEIN

Min. Bildschirmgröße*	32 inch
Max. Bildschirmgröße*	55 inch
Min. Gewicht	0 kg (pro Bildschirm)
Max. Gewicht	30 kg (pro Bildschirm)
Bildschirme	2
VESA-Minimum	100x100 mm
VESA-Maximum	600x400 mm

#### FUNKTIONALITÄT

Typ	Fixiert
Höhenverstellung	167 cm
Weiteneinstellung	197 cm
Tiefeneinstellung	82 cm
Anpassungstyp	Manuell

#### INFORMATIONEN

Farbe	Schwarz
Hauptmaterial	Stahl
Garantie	5 Jahre
EAN code	8717371447700

\*Bitte beachten: Die angegebenen Zollgrößen sind nur ein Anhaltspunkt, kombiniert mit dem Gewicht und den VESA-Größen. Das maximale Gewicht und die VESA-Größe sind absolute Beschränkungen für die Produkte und sollten nicht überschritten werden.

## NEOMOUNTS PRO MOBILER VIDEOWALL



Neomounts




Neomounts

### Neomounts Pro NMPRO-M21 ist ein mobiler Videowall Bodenständer für Flachbild-Fernseher bis 55"/65" - Schwarz

Der Neomounts Pro Videowall Bodenständer, das Modell NMPRO-M21, ist ein mobiler Bodenständer für Flachbildschirme/Flachbild-Fernseher bis 55"/65". Gibt Ihnen die optimale Positionierung für sowohl stehende als sitzende Zuschauer, in jeder Anwendung, in jedem Teil von Ihrem Standort. Neomounts Pro NMPRO-M21 eignet sich für zwei Bildschirme bis 55"/65". Die Tragfähigkeit dieses Produkt ist 30 kg pro Display. Das Stativ eignet sich für Bildschirme mit VESA 100x100 bis 400x400mm (65") oder VESA 100x100 bis 600x400mm (55") Lochmuster. Die Rollen erlaubt ihnen das Stativ dorthin zu bewegen wo Sie es brauchen. Rollen Sie diesen Wagen leicht durch Türen und über Schwellen. Ein innovatives Kabelmanagement verdeckt und führt Kabel von der Halterung zum Flachbildschirm. Dieser mobile Ständer ist eine großartige Wahl für platzsparende Platzierung oder wenn Wand-, Deckenmontage oder Schreibtisch Platzierung keine Option sind. \* Installationsmaterial im Lieferumfang enthalten

## NMPRO-M21

## NEOMOUNTS PRO MOBILER VIDEOWALL



Neomounts