

bacs gerbables emboîtables norme Europe

hauteur x longueur x largeur 150 x 600 x 400 mm, capacité 25 l, en polyéthylène en bleu, parois plein, tablette plein



Numéro d'article: 883128

Bac gerbable emboîtable norme Europe

bacs gerbables emboîtables norme Europe




- hauteur x longueur x largeur 150 x 600 x 400 mm
- capacité 25 l
- en polyéthylène en bleu
- parois plein, tablette plein
- manutention facile avec poignées ouvertes
- emboîtable par rotation à 180°
- convient pour aliments
- Convient pour convoyeur à rouleaux
- résistant à la température de -40 °C à +60 °C

Détails techniques



| | | | |
|-------------------|----------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| type de récipient | bacs gerbables | structure de cloison | plein |
| norme européenne | oui | soubassement | plein |
| capacité | 25 l | couverture | en accessoires (non compris) |
| hauteur | 150 mm | convient pour aliments | oui |
| longueur | 600 mm | convient pour les convoyeurs à r | oui |
| largeur | 400 mm | considération comme matière dang | différents tissus, nous consulter |
| matériau | polyéthylène | résistance à la température | -40 °C à +60 °C |

| | | | |
|------------|-----|-----------------------|-------------------|
| recyclable | oui | dispositif de support | poignées ouvertes |
| gerbable | oui | couleur | bleu |
| emboîtable | oui | Poids | 1,3 kg |
| pliable | non | | |

Accessoires

| | | |
|--------|---|---|
| 701108 |  | couvercle coiffant, en polyéthylène, pour bacs gerbables emboîtables norme Europe, pour récipients longueur x largeur 600 x 400 mm, en bleu |
| 742443 |  | couvercle coiffant, en polyéthylène, pour bacs gerbables emboîtables norme Europe, pour récipients longueur x largeur 600 x 400 mm, en blanc nature |
| 762837 |  | couvercle coiffant, en polyéthylène, pour bacs gerbables emboîtables norme Europe, pour récipients longueur x largeur 600 x 400 mm, en gris |

Cela s'adapte aussi ...

| | | |
|--------|---|--|
| 202875 |  | diabolo à patins, force 250 kg, pelle largeur x profondeur 320 x 250 mm, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, roues avec bandage caoutchouc plein sur jante plastique |
| 529885 |  | rayonnage - rayonnage complet (élément de départ et suivant), hauteur x largeur x profondeur 2000 x 2062 x 436 mm, charge max. par tablette 80 kg, 2 éléments standard avec 5 niveau(x) chacun avec tablette en acier, angle d'installation droit, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion, niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion |