

## Informazione prodotto

# 99 11 250

## Tenaglia per ferraioli e cementisti tipo forte

A grande forza di taglio

DIN ISO 9242



- 25% meno sforzo rispetto alle comuni tenaglie per ferraioli e cementisti delle stesse dimensioni
- Anche per legare tondini in profondità grazie alla sua forma particolarmente affusolata
- Per torcere e tagliare il filo dal rullo in una sola operazione, rapida e sicura
- Torsione e taglio del filo in un'unica operazione
- Articolazione con elevato rapporto di trasmissione, quindi lavoro meno faticoso anche utilizzando fili metallici di maggior spessore
- Elevato assorbimento delle vibrazioni dovute al taglio: quindi massima protezione dei tendini e della muscolatura
- Taglienti ulteriormente temperati, durezza dei taglienti ca. 61 HRC
- Acciaio speciale per utensili bonificato, forgiato, temperato ad olio a gradini

### Generico

Art. No.	99 11 250
EAN	4003773071402
Esecuzione	bonderizzata nera
Testa	pulita
Manici	rivestiti in resina sintetica
Peso	429 g
Dimensioni	250 x 47 x 23 mm
Norma	DIN ISO 9242
REACH conformità	non contiene SVHC
RoHS conformità	non applicabile

### Caratteristiche tecniche

Valori di taglio filo duro (diametro)	Ø 1,8 mm
Valori di taglio filo di media durezza (diametro)	Ø 3,3 mm
Lunghezza lama mm	23,0 mm 25,0 mm

Con riserva di modifiche tecniche e salvo errori