


Schake mobiel hek

grondelement, hoogte x breedte
1200 x 3500 mm, maaswijdte 300 x
100 mm, van staal sendzimir verzinkt,
met overklimbeveiliging door
uitstekende draden



Artikelnummer: 150136



Schake Mobiel hek

Grondelement

mobiel hek

- grondelement
- geschikt voor buiten
- hoogte x breedte 1200 x 3500 mm
- maaswijdte 300 x 100 mm
- 4 mm dik
- van staal sendzimir verzinkt
- met overklimbeveiliging door uitstekende draden










Technische details




afbakening en verkeer	afzetsysteem	hoogte maas	300 mm
	afzetsysteem	breedte maas	100 mm
	type hek	draaddikte	4 mm
plaats van toepassing	buiten	materiaal	staal

module	grondelement	oppervlak	sendzimir verzinkt
hoogte	1200 mm	bouwhek uitrusting	overklimbeveiliging door uitstekende draden
breedte	3500 mm	gewicht	10,5 kg

Gerelateerde Producten

150134		mobiel hek, deurelement, hoogte x breedte 1200 x 1200 mm, maaswijdte 300 x 100 mm, van staal sendzimir verzinkt, met overklimbeveiliging door uitstekende draden
150135		mobiel hek, vereffeningselement, hoogte x breedte 1200 x 2200 mm, maaswijdte 300 x 100 mm, van staal sendzimir verzinkt, met overklimbeveiliging door uitstekende draden
150137		voetplaat voor mobiel hek, breedte x diepte 700 x 500 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
150139		bodemplaat voor mobiel hek, voor vastschroeven, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
150148		magazijn- en transporttraverse voor afzethek, lengte 3500 mm, plaats voor 25 hekken, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
150150		voetplaat voor mobiel hek, hoogte x breedte x diepte 125 x 800 x 290 mm, van beton
150153		voetplaat voor mobiel hek, hoogte x breedte x diepte 160 x 700 x 250 mm, van kunststof in zwart
150158		verbindingsklem voor mobiel hek, van staal met corrosiebeschermende zinklaag

Dit past ook bij ...

369088		container, inhoud 120 l, romp van polyethyleen in grijs, hoogte x breedte x diepte 930 x 480 x 550 mm, onderbouw 2 wielen met massief rubber-wielen
527154		Straatbezem, Werkbreedte 600 mm, voor alle soorten vuil op een ruwe ondergrond
529543		afzettape, band lengte x breedte 500 m x 80 mm, van polyethyleen in rood/wit