

## afvalbak

geschikt voor buiten, inhoud 20 l,  
hoogte x diameter 340 x 325 mm,  
voor montage tegen wand of paal,  
wandconstructie met draadgaas,  
romp van staal met  
corrosiebeschermende zinklaag



Artikelnummer: 205018

## Afvalbak

### met geperforeerde wand

afvalbak





- geschikt voor buiten
- inhoud 20 l
- hoogte x diameter 340 x 325 mm
- voor montage tegen wand of paal
- wandconstructie met draadgaas
- romp van staal met corrosiebeschermende zinklaag
- afsluitbaar met driekantslot
- frame van staal met corrosiebeschermende zinklaag
- halfronde vorm
- inhoud levering: inclusief rail voor montage aan de wand of aan een paal

## Technische details

verwijdermiddel	afvalbak	oppervlak onderstel	verzinkt
plaats van toepassing	buiten	binnenbak	nee
opstelling	wand-/paalmontage	plafond	nee
inhoud	20 l	afdak	nee
hoogte	340 mm	sluitsysteem	driekantslot
diepte	230 mm	uitvoering afvalbak	draadgaas

diameter	325 mm	kleur uitvoering	verzinkt
materiaal romp	staal	wandtype	draadgaas wand
oppervlak romp	verzinkt	inhoud levering	inclusief rail voor montage aan de wand of aan een paal
materiaal onderstel	staal	gewicht	4 kg

## Dit past ook bij ...

376797		beugel, hoogte x lengte x diepte 415 x 2100 x 550 mm, 6 instelplaatsen (gebruik eenzijdig), voor 55 mm brede wielen, constructie van staal (geschroefd) vuurverzinkt
503898		Staande asbak, hoogte x diameter 730 x 400 mm, van staal, romp verzinkt met slag- en krasbestendige poedercoating in RAL7024 grafietgrijs, zandlopermodel
525473		parkbank, hoogte x breedte x diepte 740 x 2000 x 380 mm, 9 zitlatten, zitting van PVC-lijst in blauw, zitting hoogte 440 mm, 6-voetonderstel van polypropyleen in blauw
527154		Straatbezem, Werkbreedte 600 mm, voor alle soorten vuil op een ruwe ondergrond