

VARIOfit

Paletten-Stapelbügel

65K

mit Klemmvorrichtung, Konstruktion aus Stahl (verschweißt), Auflast 1500 kg, Für Palettenmaß Länge x Breite 1200 x 1000 mm, Nutzhöhe 1000 mm, Bügel mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung



VARIOfit

Artikelnummer: 139177



VARIOfit Paletten-Stapelbügel 65K

mit Klemmvorrichtung

Paletten-Stapelbügel

- mit Klemmvorrichtung
- Konstruktion aus Stahl (verschweißt)
- Auflast 1500 kg
- Höhe 1000 mm
- Für Palettenmaß Länge x Breite 1200 x 1000 mm
- Nutzhöhe 1000 mm
- zum nachträglichen Montieren auf bereits beladenen Paletten
- 3-fach stapelbar
- Bügel mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- 5 Jahre Garantie



Technische Details

Verpackungstyp Paletten-Stapelbügel

Tiefe 1000 mm

Befestigung Stapelbügel	mit Klemmvorrichtung	Auflast	1500 kg
Material	Stahl	stapelbar	ja
Material Verarbeitung	verschweißt	Oberfläche	verzinkt
Nutzhöhe	1000 mm	Farbe Ausführung	verzinkt
für Palettenmaße	1200 x 1000 mm	Stapelbügel Funktion	zum nachträglichen Montieren auf bereits beladenen Paletten
Höhe	1000 mm	Garantie	5 Jahre
Breite	1200 mm	Gewicht	31 kg

Dazu passt auch ...

202873		Sackkarre, Traglast 250 kg, Räder mit Vollgummi-Bereifung, Schaufel Breite x Tiefe 400 x 150 mm, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
528957		Auftragsplaner, 10 Fächer, Höhe x Breite 1282 x 315 mm, Ablage(n) aus Kunststoff in grau