

Hymer Podesttreppe 6888

Podest Höhe 0,97 m, Podest Breite x Tiefe 600 x 800 mm, 4 rutschsicher profilierte Stufen (inkl. Podest), Aus Aluminium, 4 selbsttätig bremsende Federrollen, davon 1 mit Feststeller

Artikelnummer: 231354



HYMER



Podesttreppe







- Podest Höhe 0,97 m, Podest Breite x Tiefe 600 x 800 mm
- Aufstieg einseitig
- 4 rutschsicher profilierte Stufen (inkl. Podest)
- Stufentiefe 200 mm
- Höhe 2 m, Breite 890 mm
- Aus Aluminium
- Sichere Anwendung durch 3-seitiges Podestgeländer mit Knie- und Fußleiste
- Geländer 1030 mm hoch
- 4 selbsttätig bremsende Federrollen, davon 1 mit Feststeller
- belastbar bis 150 kg
- Gewicht 34,1 kg
- gemäß EN 131-7

- 10 Jahre Garantie
- Die Anlieferung erfolgt zerlegt in vorgefertigte Bauteile zur Selbstmontage

Technische Details

Steigtechnik	Podesttreppe	belastbar bis	150 kg
Material	Aluminium	klappbar	nein
Nutzung	einseitig	fahrbar	ja
Höhe Podest	0,97 m	Sicherheitsausstattung Leiter	3-seitiges Podestgeländer mit Knie- und Fußleiste
Breite Podest	600 mm	Höhe Geländer	1030 mm
Tiefe Podest	800 mm	Unterbau	4 selbsttätig bremsende Federrollen, davon 1 mit Feststeller
Stufen Anzahl	4	Norm	EN 131-7
Stufen-/Sprossentyp	rutschsicher profilierte Stufen	Anlieferung	zerlegt in vorgefertigte Bauteile zur Selbstmontage
Tiefe Stufen	200 mm	Garantie	10 Jahre
Höhe	2 m	Gewicht	34,1 kg
Breite	890 mm		

Dazu passt auch ...

149272		Prüfplakette, Geprüft gem. BetrSichV/DGUV, Aufkleber, Durchmesser 30 mm, in Jahresfarbe
215546		Sicherheits-Handabroller, Für Bandbreite 50 mm auf 38 - 76er Kern, Abroller aus Metall/Kunststoff in blau/weiß
221260		Schiebebügelwagen, Traglast 150 kg, Länge x Breite 740 x 480 mm, Plattform aus Stahl mit Anti-Rutschmatte, Aufbau Schiebebügel, Schiebebügel klappbar, 2 Lenk- und 2 Bockrollen
221388		Noppenhandschuh, aus Polyamid in grau/schwarz mit Nitril-Beschichtung, rutschfest, Größe 9
523826		Kettenständer-Set, Set bestehend aus: 4 Kettenständer, 6 m Kette, Pfosten Durchmesser 48 mm, Pfosten in rot/weiß, in rot/weiss
528920		Abdeckvlies, Länge x Breite 50 x 1 m, Stärke 235 g/m ² , Aus Vlies/PE