

bott

Fahrbare Werkbank

verso

Höhe x Breite x Tiefe 930 x 700 x 600 mm, Tischplatte aus Multiplex, Ausstattung: 1 Schublade, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Unterbau 4 Rollen

Artikelnummer: 231695



Fahrbare Werkbank

- Höhe x Breite x Tiefe 930 x 700 x 600 mm
- Tischplatte aus Multiplex
- Plattenstärke 30 mm
- Ausstattung: 1 Schublade
- Schubladen Höhe 1x175 mm
- Traglast je Schublade 75 kg
- Schubladenauszug 100 %
- Konstruktion aus Stahl
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- hohe Stabilität durch Querstreben
- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau

- Unterbau 4 Rollen
- Rad Ø 100 mm


Technische Details




| | | | |
|--------------------------|-------------|----------------------------------|----------------------|
| Möbeltyp | Tisch | Material Platte | Multiplex |
| Tischtyp | Werkbank | Material Gestell | Stahl |
| Höhe | 930 mm | Oberfläche Gestell | pulverbeschichtet |
| Breite | 700 mm | Farbe Gestell | lichtgrau // RAL7035 |
| Tiefe | 600 mm | Stabilität / Aussteifung / Verst | Querstreben |
| Stärke Platte | 30 mm | Oberfläche Front | pulverbeschichtet |
| höhenverstellbar | nein | Farbe Front | lichtgrau // RAL7035 |
| Werkbank Ausstattung | 1 Schublade | fahrbar | ja |
| Schubladen Anzahl | 1 Stück | Rollen Anzahl / Art | 4 Rollen |
| Schubladen Anzahl x Höhe | 1x175 mm | Rad-Ø | 100 mm |
| Schubladentraglast | 75 kg | Gewicht | 45,446 kg |
| Auszug Schublade | 100 % | | |

Zubehör

| | | |
|--------|---|---|
| 232989 |  | Trenn- und Steckwände, mit 3 Fächern, passend für Fronthöhe 175 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |
| 232991 |  | Trenn- und Steckwände, mit 6 Fächern, passend für Fronthöhe 175 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |
| 232993 |  | Trenn- und Steckwände, mit 9 Fächern, passend für Fronthöhe 175 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |
| 233014 |  | Schaumstoffeinlage, Länge x Breite 525 x 550 mm, Aus Gummi in schwarz |
| 233058 |  | Innenschublade, Höhe x Breite x Tiefe 175 x 525 x 550 mm, Vollauszug, Traglast 75 kg, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau |
| 233447 |  | Schubladeneinsatzset, mit 15 Fächern, Aus Polypropylen in lichtgrau |

Dazu passt auch ...

| | | |
|--------|---|---|
| 102657 |  | Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 50 x 102 x 85 / 70 mm, Aus Polypropylen in grün |
|--------|---|---|

| | | |
|--------|---|---|
| 217145 |  | Handabroller, Für Bandbreite 50 mm auf 76er Kern, Abroller aus Metall |
| 218389 |  | Betriebs-Verbandkasten, Füllung: nach DIN 13157, Koffer aus Kunststoff in orange, mit Wandhalterung |
| 230322 |  | Drehhocker, Sitz Höhe x Durchmesser 410 - 570 x 340 mm, Rundsitz aus Polyurethan in schwarz, Gestell aus Aluminium in alusilber, Lift verchromt, Gestell mit 5 Rollen |