

Cascoo Bockrolle



Traglast 500 kg, Mit Polyamid-Bereifung, Durchmesser 125 mm, Nabe mit Doppelkugellager, Felge aus Polyamid, Befestigung mit Platte

Artikelnummer: 243431



Bockrolle

- Traglast 500 kg
- Mit Polyamid-Bereifung
- Durchmesser 125 mm
- Schraubloch Abstand 105x84/76 mm
- Nabe mit Doppelkugellager
- Felge aus Polyamid
- Gehäuse aus Stahl galvanisch blau verzinkt
- Befestigung mit Platte

Technische Details

Fördertechnik	Rollen	Befestigungselement	Platte
Rollentyp	Transportgeräterollen	Material Gehäuse	Stahl
Bauform	Bockrolle	Feststeller	ohne
Traglast	500 kg	Nabenlänge	59 mm
Bereifung	Polyamid	Schraubloch Abstand	105x84/76 mm
Rad-Ø	125 mm	Oberfläche Gehäuse	galvanisch verzinkt
Material Felge	Polyamid	Gewicht	2,04 kg
Radlager	Doppelkugellager		

