

XTV 6 - Durchgangsklemme

1329493

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1329493>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Durchgangsklemme, Nennspannung: 1000 V, Nennstrom: 41 A, Anzahl der Anschlüsse: 2, Polzahl: 1, Anschlussart: Push-X-Anschluss, Bemessungsquerschnitt: 6 mm², Querschnitt: 0,5 mm² - 10 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grau

Ihre Vorteile

- Schneller, kraftloser Leiteranschluss für alle Leiterarten aufgrund der vorgespannten Kontaktfeder
- Hohe Flexibilität bei der Leitereinführung ermöglicht den einfachen Anschluss von Leitern mit oder ohne Aderendhülse
- Übersichtlicher Leiteranschluss durch die seitliche Anschlussrichtung und der eindeutigen Pusherposition
- Einfache Informationsbeschaffung – Der QR-Code auf der Klemme liefert alle wichtigen Informationen zum Produkt
- Reihenklemmen mit Push-X-Anschluss sind Teil des COMPLETE line-Systems

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1329493
Verpackungseinheit	50 Stück
Mindestbestellmenge	50 Stück
Verkaufsschlüssel	A1 - Reihenklemmen
Produktschlüssel	BE2511
GTIN	4063151622497
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	17,2 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	17,2 g
Zolltarifnummer	85369010
Ursprungsland	CN

XTV 6 - Durchgangsklemme



1329493

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1329493>

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Durchgangsklemme
Polzahl	1
Anwendungsbereich	Bahnindustrie
	Maschinenbau
	Anlagenbau
Anzahl der Anschlüsse	2
Anzahl der Reihen	1

Isolationseigenschaften

Überspannungskategorie	III
Verschmutzungsgrad	3

Elektrische Eigenschaften

Bemessungsstoßspannung	8 kV
Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung	1,31 W

Anschlussdaten

Anzahl der Anschlüsse pro Etage	2
Nennquerschnitt	6 mm ²
Abisolierlänge	10 mm ... 12 mm
Lehrdorn	A5
	B4
Anschluss gemäß Norm	IEC 60947-7-1
Leiterquerschnitt starr	0,5 mm ² ... 10 mm ²
Leiterquerschnitt AWG	20 ... 8 (umgerechnet nach IEC)
Leiterquerschnitt flexibel	1,5 mm ² ... 10 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel [AWG]	14 ... 8 (umgerechnet nach IEC)
Leiterquerschnitt flexibel (Aderendhülse ohne Kunststoffhülse)	1,5 mm ² ... 6 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel (Aderendhülse mit Kunststoffhülse)	1,5 mm ² ... 6 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. TWIN-Aderendhülse mit Kunststoffhülse	1,5 mm ² ... 4 mm ²
Nennstrom	41 A
Belastungsstrom maximal	52 A (Bei 10 mm ² Leiterquerschnitt starr)
Nennspannung	1000 V
Nennquerschnitt	6 mm ²

Maße

Breite	8,2 mm
Deckelbreite	2,2 mm
Höhe	42,2 mm
Höhe NS 35/15	51,2 mm

XTV 6 - Durchgangsklemme



1329493

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1329493>

Höhe NS 35/7,5	43,7 mm
Länge	62,8 mm

Materialangaben

Farbe	grau
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Isolierstoffgruppe	I
Isolierstoff	PA
Statischer Isolierstoffeinsatz in Kälte	-60 °C
Relativer Isolierstoff Temperatur Index (Elec., UL 746 B)	130 °C
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
Oberflächen Flammbarkeit NFPA 130 (ASTM E 162)	bestanden
Spezifisch optische Rauchgasdichte NFPA 130 (ASTM E 662)	bestanden
Rauchgastoxizität NFPA 130 (SMP 800C)	bestanden

Elektrische Prüfungen

Stoßspannungsprüfung

Ergebnis	Prüfung bestanden
----------	-------------------

Erwärmungsprüfung

Anforderung Erwärmungsprüfung	Temperaturerhöhung ≤ 45 K
Ergebnis	Prüfung bestanden
Kurzzeitstromfestigkeit 6 mm ²	0,72 kA
Ergebnis	Prüfung bestanden

Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit

Prüfspannung Sollwert	2,2 kV
Ergebnis	Prüfung bestanden

Mechanische Eigenschaften

Mechanische Daten

Offene Seitenwand	Ja
-------------------	----

Mechanische Prüfungen

Mechanische Festigkeit

Ergebnis	Prüfung bestanden
----------	-------------------

Befestigung auf dem Träger

Ergebnis	Prüfung bestanden
----------	-------------------

Prüfung auf Leiterbeschädigung und Lockerung

Rotationsgeschwindigkeit	9 U/min
--------------------------	---------

XTV 6 - Durchgangsklemme



1329493

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1329493>

Umdrehungen	135
Leiterquerschnitt/Gewicht	0,5 mm ² / 0,3 kg
	6 mm ² / 1,4 kg
	10 mm ² / 2 kg
Ergebnis	Prüfung bestanden

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Alterung

Temperaturzyklen	192
	192
Ergebnis	Prüfung bestanden
	Prüfung bestanden

Nadelflammenprüfung

Einwirkdauer	30 s
Ergebnis	Prüfung bestanden

Schwingen/Breitbandrauschen

Prüfspezifikation	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06
Spektrum	Lebensdauerprüfung Kategorie 2, am Drehgestell angebaut
Frequenz	f ₁ = 5 Hz bis f ₂ = 250 Hz
ASD-Pegel	6,12 (m/s ²) ² /Hz
Beschleunigung	3,12g
Prüfdauer je Achse	5 h
Prüfrichtungen	X-, Y- und Z-Achse
Ergebnis	Prüfung bestanden

Schocken

Prüfspezifikation	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06
Schockform	Halbsinus
Beschleunigung	30g
Schockdauer	18 ms
Anzahl der Schocks je Richtung	3
Prüfrichtungen	X-, Y- und Z-Achse (pos. und neg.)
Ergebnis	Prüfung bestanden

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-60 °C ... 105 °C (max. kurzzeitige Betriebstemperatur siehe RTI Elec.)
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-25 °C ... 60 °C (für kurze Zeit, nicht über 24 h, -60 °C bis +70 °C)
Umgebungstemperatur (Montage)	-5 °C ... 70 °C
Umgebungstemperatur (Betätigung)	-5 °C ... 70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport)	30 % ... 70 %

Normen und Bestimmungen

XTV 6 - Durchgangsklemme

1329493

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1329493>



Anschluss gemäß Norm	IEC 60947-7-1
----------------------	---------------

Montage

Montageart	NS 35/7,5
	NS 35/15

XTV 6 - Durchgangsklemme


1329493

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1329493>



Zeichnungen

Schaltplan



XTV 6 - Durchgangsklemme



1329493

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1329493>

Zulassungen

 CSA Zulassungs-ID: 13631				
	Nennspannung U_N	Nennstrom I_N	Querschnitt AWG	Querschnitt mm^2
Usegroup B				
	600 V	40 A	14 - 8	-
Usegroup C				
	600 V	40 A	14 - 8	-

 cULus Recognized Zulassungs-ID: E60425				
--	--	--	--	--

 cULus Recognized Zulassungs-ID: E60425				
--	--	--	--	--

XTV 6 - Durchgangsklemme

1329493

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1329493>



Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-11.0

27141120

ETIM

ETIM 8.0

EC000897

UNSPSC

UNSPSC 21.0

39121400

XTV 6 - Durchgangsklemme

1329493

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1329493>



Zubehör

i Hinweis: Die Verwendung einiger der unten aufgeführten Zubehörteile kann dieses Produkt einschränken.

FBS 2-8 - Steckbrücke

3030284

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3030284>



Steckbrücke, Rastermaß: 8,2 mm, Polzahl: 2, Farbe: rot

i Strombelastbarkeit maximal: 41 A

FBS 3-8 - Steckbrücke

3030297

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3030297>



Steckbrücke, Rastermaß: 8,2 mm, Polzahl: 3, Farbe: rot

i Strombelastbarkeit maximal: 41 A

XTV 6 - Durchgangsklemme

1329493

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1329493>



FBS 4-8 - Steckbrücke

3030307

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3030307>

Steckbrücke, Rastermaß: 8,2 mm, Polzahl: 4, Farbe: rot



 Strombelastbarkeit maximal: 41 A

FBS 5-8 - Steckbrücke

3030310

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3030310>

Steckbrücke, Rastermaß: 8,2 mm, Polzahl: 5, Farbe: rot



 Strombelastbarkeit maximal: 41 A

XTV 6 - Durchgangsklemme

1329493

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1329493>



FBS 6-8 - Steckbrücke

3032470

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3032470>



Steckbrücke, Rastermaß: 8,2 mm, Polzahl: 6, Farbe: rot

 Strombelastbarkeit maximal: 41 A

FBS 10-8 - Steckbrücke

3030323

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3030323>



Steckbrücke, Rastermaß: 8,2 mm, Polzahl: 10, Farbe: rot

 Strombelastbarkeit maximal: 41 A

XTV 6 - Durchgangsklemme

1329493

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1329493>



FBS 2-8 CT - Steckbrücke

3033830

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3033830>



Steckbrücke, Rastermaß: 8,2 mm, Polzahl: 2, Farbe: orange

 Strombelastbarkeit maximal: 41 A

FBS 3-8 CT - Steckbrücke

3033831

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3033831>



Steckbrücke, Rastermaß: 8,2 mm, Polzahl: 3, Farbe: orange

 Strombelastbarkeit maximal: 41 A

XTV 6 - Durchgangsklemme

1329493

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1329493>



FBS 4-8 CT - Steckbrücke

3033832

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3033832>



Steckbrücke, Rastermaß: 8,2 mm, Polzahl: 4, Farbe: orange

 Strombelastbarkeit maximal: 41 A

FBS 10-8 CT - Steckbrücke

3033833

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3033833>



Steckbrücke, Rastermaß: 8,2 mm, Polzahl: 10, Farbe: orange

 Strombelastbarkeit maximal: 41 A

XTV 6 - Durchgangsklemme

1329493

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1329493>



FBS 2-8 BU - Steckbrücke

3032567

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3032567>



Steckbrücke, Rastermaß: 8,2 mm, Polzahl: 2, Farbe: blau

 Strombelastbarkeit maximal: 41 A

FBS 3-8 BU - Steckbrücke

3032570

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3032570>



Steckbrücke, Rastermaß: 8,2 mm, Polzahl: 3, Farbe: blau

 Strombelastbarkeit maximal: 41 A

XTV 6 - Durchgangsklemme

1329493

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1329493>



FBS 4-8 BU - Steckbrücke

3032583

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3032583>



Steckbrücke, Rastermaß: 8,2 mm, Polzahl: 4, Farbe: blau

 Strombelastbarkeit maximal: 41 A

FBS 5-8 BU - Steckbrücke

3032596

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3032596>



Steckbrücke, Rastermaß: 8,2 mm, Polzahl: 5, Farbe: blau

 Strombelastbarkeit maximal: 41 A

XTV 6 - Durchgangsklemme

1329493

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1329493>



FBS 6-8 BU - Steckbrücke

3032677

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3032677>



Steckbrücke, Rastermaß: 8,2 mm, Polzahl: 6, Farbe: blau

 Strombelastbarkeit maximal: 41 A

FBS 10-8 BU - Steckbrücke

3032606

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3032606>



Steckbrücke, Rastermaß: 8,2 mm, Polzahl: 10, Farbe: blau

 Strombelastbarkeit maximal: 41 A

XTV 6 - Durchgangsklemme

1329493

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1329493>



FBS 2-8 GY - Steckbrücke

3032621

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3032621>



Steckbrücke, Rastermaß: 8,2 mm, Polzahl: 2, Farbe: grau

 Strombelastbarkeit maximal: 41 A

FBS 3-8 GY - Steckbrücke

3032622

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3032622>



Steckbrücke, Rastermaß: 8,2 mm, Polzahl: 3, Farbe: grau

 Strombelastbarkeit maximal: 41 A

XTV 6 - Durchgangsklemme

1329493

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1329493>



FBS 4-8 GY - Steckbrücke

3032635

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3032635>



Steckbrücke, Rastermaß: 8,2 mm, Polzahl: 4, Farbe: grau

 Strombelastbarkeit maximal: 41 A

FBS 5-8 GY - Steckbrücke

3032648

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3032648>



Steckbrücke, Rastermaß: 8,2 mm, Polzahl: 5, Farbe: grau

 Strombelastbarkeit maximal: 41 A

XTV 6 - Durchgangsklemme

1329493

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1329493>



FBS 6-8 GY - Steckbrücke

3032664

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3032664>



Steckbrücke, Rastermaß: 8,2 mm, Polzahl: 6, Farbe: grau

 Strombelastbarkeit maximal: 41 A

FBS 10-8 GY - Steckbrücke

3032651

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3032651>



Steckbrücke, Rastermaß: 8,2 mm, Polzahl: 10, Farbe: grau

 Strombelastbarkeit maximal: 41 A

XTV 6 - Durchgangsklemme

1329493

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1329493>



FBSRH 2-8 - Kurzschlussstecker

3033802

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3033802>



Kurzschlussstecker, Rastermaß: 8,2 mm, Polzahl: 2, Farbe: rot

FBSRH 3-8 - Kurzschlussstecker

3033803

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3033803>



Kurzschlussstecker, Rastermaß: 8,2 mm, Polzahl: 3, Farbe: rot

XTV 6 - Durchgangsklemme

1329493

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1329493>



FBSRH 4-8 - Kurzschlussstecker

3033804

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3033804>



Kurzschlussstecker, Rastermaß: 8,2 mm, Polzahl: 4, Farbe: rot

FBSR 2-8 - Steckbrücke

3033808

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3033808>



Steckbrücke, Rastermaß: 8,2 mm, Polzahl: 2, Farbe: rot

XTV 6 - Durchgangsklemme

1329493

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1329493>



FBSR 3-8 - Steckbrücke

3001597

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3001597>



Steckbrücke, Rastermaß: 8,2 mm, Polzahl: 3, Farbe: rot

FBSR 4-8 - Steckbrücke

3000585

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3000585>



Steckbrücke, Rastermaß: 8,2 mm, Polzahl: 4, Farbe: rot

XTV 6 - Durchgangsklemme

1329493

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1329493>



FBSR 5-8 - Steckbrücke

3033809

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3033809>

Steckbrücke, Rastermaß: 8,2 mm, Polzahl: 5, Farbe: rot



FBSR 10-8 - Steckbrücke

3001599

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3001599>

Steckbrücke, Rastermaß: 8,2 mm, Polzahl: 10, Farbe: rot



XTV 6 - Durchgangsklemme

1329493

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1329493>



FBSR 16-8 - Steckbrücke

3033816

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3033816>



Steckbrücke, Rastermaß: 8,2 mm, Polzahl: 16, Farbe: rot

SB-MER 2-8 - Schaltbrücke

3000587

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3000587>



Schaltbrücke, Rastermaß: 8,2 mm, Polzahl: 2, Länge: 25 mm, Farbe: grau/orange

XTV 6 - Durchgangsklemme

1329493

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1329493>



SB-MER 3-8 - Schaltbrücke

3000588

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3000588>



Schaltbrücke, Rastermaß: 8,2 mm, Polzahl: 3, Länge: 25 mm, Farbe: grau/orange

SB-MER 4-8 - Schaltbrücke

3000589

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3000589>



Schaltbrücke, Rastermaß: 8,2 mm, Polzahl: 4, Länge: 25 mm, Farbe: grau/orange

XTV 6 - Durchgangsklemme

1329493

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1329493>



RB ST 6-(2,5/4) - Reduzierbrücke

3030860

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3030860>



Reduzierbrücke, Rastermaß: 9 mm, Polzahl: 2, Länge: 30 mm, Farbe: rot

 Strombelastbarkeit maximal: 35 A

RB 16-6 - Reduzierbrücke

3047072

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3047072>



Reduzierbrücke, Rastermaß: 12,2 mm, Polzahl: 2, Farbe: rot

 Strombelastbarkeit maximal: 37 A

XTV 6 - Durchgangsklemme

1329493

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1329493>



D-XTV 6 - Abschlussdeckel

1329515

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1329515>

Abschlussdeckel, Länge: 62,8 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 36 mm, Farbe: grau



ATP-XTV 6 - Abteilungstrennplatte

1329523

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1329523>

Abteilungstrennplatte, Länge: 72,8 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 38,2 mm, Farbe: grau



XTV 6 - Durchgangsklemme

1329493

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1329493>



SZF 2-0,8X4,0 - Schraubendreher

1204520

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1204520>



Betätigungswerkzeug, für ST-Klemmen, auch als Schlitz-Schraubendreher geeignet, Größe: 0,8x4,0x100mm, 2-Komponentengriff, mit Abrollschutz

AI 1,5 -10 BK - Aderendhülse

3200195

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3200195>



Aderendhülse, Hülsenlänge: 10 mm, Länge: 16 mm, Farbe: schwarz

XTV 6 - Durchgangsklemme

1329493

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1329493>



AI 1,5 -10 BK-1000 - Aderendhülse

3203134

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3203134>



Aderendhülse, Hülsenlänge: 10 mm, Länge: 18 mm, Farbe: schwarz

AI 1,5 -12 BK - Aderendhülse

3201482

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3201482>



Aderendhülse, Hülsenlänge: 12 mm, Länge: 18 mm, Farbe: schwarz

XTV 6 - Durchgangsklemme

1329493

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1329493>



AI 2,5 -10 BU - Aderendhülse

3202533

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3202533>



Aderendhülse, Hülsenlänge: 10 mm, Länge: 17 mm, Farbe: blau

AI 2,5 -10 BU-1000 - Aderendhülse

3203147

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3203147>



Aderendhülse, Hülsenlänge: 10 mm, Länge: 17 mm, Farbe: blau

XTV 6 - Durchgangsklemme

1329493

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1329493>



AI 2,5 -12 BU - Aderendhülse

3200962

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3200962>



Aderendhülse, Hülsenlänge: 12 mm, Länge: 18 mm, Farbe: blau

AI 4 -10 GY - Aderendhülse

3200535

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3200535>



Aderendhülse, Hülsenlänge: 10 mm, Länge: 17 mm, Farbe: grau

XTV 6 - Durchgangsklemme

1329493

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1329493>



AI 4 -12 GY - Aderendhülse

3200959

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3200959>



Aderendhülse, Hülsenlänge: 12 mm, Länge: 20 mm, Farbe: grau

AI 6 -12 YE - Aderendhülse

3200548

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3200548>



Aderendhülse, Hülsenlänge: 12 mm, Länge: 20 mm, Farbe: gelb

XTV 6 - Durchgangsklemme

1329493

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1329493>



CUTFOX 12 - Kabelschneidwerkzeug

1212128

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212128>



Kabelschneider, für Kupfer und Aluminium bis 12 mm Durchmesser (bis 35 mm²)

CUTFOX 18 - Kabelschneidwerkzeug

1212129

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212129>



Kabelschneider, abgewinkelt, für Kupfer und Aluminium bis 18 mm Durchmesser (bis 50 mm²)

XTV 6 - Durchgangsklemme

1329493

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1329493>



CRIMPFOX DUO 16S - Presszange

1202877

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1202877>



Presszange, Kontaktart: isolierte und unisolierte Aderendhülsen, Normen/Bestimmungen: DIN 46228-1, DIN 46228-4, UL 486F, Form A, E, F, Querschnitt min.: $0,14 \text{ mm}^2$, Querschnitt max.: 16 mm^2 , für TWIN Aderendhülsen bis $2 \times 6 \text{ mm}^2$, automatische Querschnittsanpassung, drehbares Gesenk, seitliche und frontale Einführung, Verpressung: quadratisch

CRIMPFOX 10S - Presszange

1212045

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212045>



Presszange, für Aderendhülsen ohne Isolierkragen nach DIN 46228 Teil 1 und Aderendhülsen mit Isolierkragen nach DIN 46228 Teil 4, $0,14 \text{ mm}^2 \dots 10 \text{ mm}^2$, Zwangssperre entriegelbar, seitliche Einführung

XTV 6 - Durchgangsklemme

1329493

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1329493>



CRIMPFOX CENTRUS 10H - Presszange

1213156

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1213156>



Presszange, für unisolierte und isolierte Aderendhülsen DIN 46228 Teil 1 und 4 von 0,14 mm² ... 10 mm², ebenfalls für TWIN Aderendhülsen bis 2 x 4 mm², automatische Querschnittsanpassung, seitliche Einführung, ausgestattet mit Fallschutz

NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Tragschiene gelocht

0801733

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0801733>



Tragschiene gelocht, nach EN 60715, Material: Stahl, verzinkt, dickschichtpassiviert, Standardprofil, Farbe: silber, Verpackungsvariante mit 25 Stück (50 m)

XTV 6 - Durchgangsklemme

1329493

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1329493>



NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht

0801681

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0801681>



Tragschiene ungelocht, nach EN 60715, Material: Stahl, verzinkt, dickschichtpassiviert, Standardprofil, Farbe: silberfarben, Verpackungsvariante mit 25 Stück (50 m)

NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Tragschiene gelocht

1204119

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1204119>



Tragschiene gelocht, nach EN 60715, Material: Stahl, verzinkt, weiß-passiviert, Standardprofil, Farbe: silberfarben, Verpackungsvariante mit 25 Stück (50 m)

XTV 6 - Durchgangsklemme

1329493

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1329493>



NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht

1204122

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1204122>



Tragschiene ungelocht, nach EN 60715, Material: Stahl, verzinkt, weißpassiviert, Standardprofil, Farbe: silberfarben, Verpackungsvariante mit 10 Stück (20 m)

NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht

0801704

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0801704>



Tragschiene ungelocht, nach EN 60715, Material: Aluminium, unbeschichtet, Standardprofil, Farbe: silberfarben, Verpackungsvariante mit 25 Stück (50 m)

XTV 6 - Durchgangsklemme

1329493

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1329493>



NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Tragschiene gelocht

1206421

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1206421>



Tragschiene gelocht, nach EN 60715, Material: Stahl, verzinkt, Standardprofil, Farbe: silberfarben, Verpackungsvariante mit 25 Stück (50 m)

NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht

1206434

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1206434>



Tragschiene ungelocht, nach EN 60715, Material: Stahl, verzinkt, Standardprofil, Farbe: silberfarben, Verpackungsvariante mit 25 Stück (50 m)

XTV 6 - Durchgangsklemme

1329493

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1329493>



NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht

0801762

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0801762>



Tragschiene ungelocht, nach EN 60715, Material: Kupfer, unbeschichtet, Standardprofil, Farbe: kupferfarben, Verpackungsvariante mit 10 Stück (20 m)

NS 35/ 7,5 CAP - Endkappe

1206560

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1206560>

Tragschienenabschlussstück, für Tragschiene NS 35/7,5



XTV 6 - Durchgangsklemme

1329493

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1329493>



NS 35/15 PERF 2000MM - Tragschiene gelocht

1201730

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1201730>



Tragschiene gelocht, ähnlich EN 60715, Material: Stahl, verzinkt, dickschichtpassiviert, Standardprofil, Farbe: silberfarben, Verpackungsvariante mit 25 Stück (50 m)

NS 35/15 UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht

1201714

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1201714>



Tragschiene ungelocht, ähnlich EN 60715, Material: Stahl, verzinkt, dickschichtpassiviert, Standardprofil, Farbe: silberfarben, Verpackungsvariante mit 25 Stück (50 m)

XTV 6 - Durchgangsklemme

1329493

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1329493>



NS 35/15 WH PERF 2000MM - Tragschiene gelocht

0806602

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0806602>



Tragschiene gelocht, ähnlich EN 60715, Material: Stahl, verzinkt, weißpassiviert, Standardprofil, Farbe: weiß, Verpackungsvariante mit 25 Stück (50 m)

NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht

1204135

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1204135>



Tragschiene ungelocht, ähnlich EN 60715, Material: Stahl, verzinkt, weißpassiviert, Standardprofil, Farbe: silberfarben, Verpackungsvariante mit 10 Stück (20 m)

XTV 6 - Durchgangsklemme

1329493

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1329493>



NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht

1201756

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1201756>



Tragschiene ungelocht, ähnlich EN 60715, Material: Aluminium, unbeschichtet, Standardprofil, Farbe: silberfarben

NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Tragschiene gelocht

1206599

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1206599>



Tragschiene gelocht, ähnlich EN 60715, Material: Stahl, verzinkt, Standardprofil, Farbe: silberfarben, Verpackungsvariante mit 25 Stück (50 m)

XTV 6 - Durchgangsklemme

1329493

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1329493>



NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht

1206586

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1206586>



Tragschiene ungelocht, ähnlich EN 60715, Material: Stahl, verzinkt, Standardprofil, Farbe: silberfarben, Verpackungsvariante mit 25 Stück (50 m)

NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht

1201895

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1201895>



Tragschiene ungelocht, ähnlich EN 60715, Material: Kupfer, unbeschichtet, Standardprofil, Farbe: kupferfarben, Verpackungsvariante mit 10 Stück (20 m)

XTV 6 - Durchgangsklemme

1329493

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1329493>



NS 35/15 CAP - Endkappe

1206573

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1206573>

Tragschienenabschlussstück, für Tragschiene NS 35/15



NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht

1201798

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1201798>



Tragschiene ungelocht, nach EN 60715, Material: Stahl, verzinkt, dickschichtpassiviert, Standardprofil 2,3 mm, Farbe: silberfarben, Verpackungsvariante mit 10 Stück (20 m)

XTV 6 - Durchgangsklemme

1329493

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1329493>

ZB 8:UNBEDRUCKT - Zackband

1052002

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1052002>



Zackband, Streifen, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, Montageart: verrasten, für Klemmenbreite: 8,2 mm, Schriftfeldgröße: 10,5 x 8,15 mm, Anzahl der Einzelschilder: 10

ZB 8 CUS - Zackband

0825011

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0825011>



Zackband, bestellbar: streifenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 8,2 mm, Schriftfeldgröße: 10,5 x 8,15 mm, Anzahl der Einzelschilder: 10

XTV 6 - Durchgangsklemme

1329493

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1329493>



UC-TM 8 - Marker für Klemmen

0818072

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0818072>



Marker für Klemmen, Matte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Montageart: verrasten, für Klemmenbreite: 8,2 mm, Schriftfeldgröße: 7,6 x 10,5 mm, Anzahl der Einzelschilder: 56

UC-TM 8 CUS - Marker für Klemmen

0824597

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0824597>



Marker für Klemmen, bestellbar: mattenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 8,2 mm, Schriftfeldgröße: 7,6 x 10,5 mm, Anzahl der Einzelschilder: 56

XTV 6 - Durchgangsklemme

1329493

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1329493>



UCT-TM 8 - Marker für Klemmen

0828740

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0828740>



Marker für Klemmen, Matte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, Montageart: verrasten, für Klemmenbreite: 8,2 mm, Schriftfeldgröße: 7,6 x 10,5 mm, Anzahl der Einzelschilder: 42

UCT-TM 8 CUS - Marker für Klemmen

0829616

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0829616>



Marker für Klemmen, bestellbar: mattenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 8,2 mm, Schriftfeldgröße: 7,6 x 10,5 mm, Anzahl der Einzelschilder: 42

XTV 6 - Durchgangsklemme

1329493


<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1329493>



ZB 8,LGS:FORTL.ZAHLEN - Zackband

1052015

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1052015>



Zackband, Streifen, weiß, beschriftet, beschriftbar mit: CMS-P1-PLOTTER, längs bedruckt: fortlaufende Zahlen 1 ... 10, 11 ... 20 usw. bis 91 ... 100, Montageart: verrasten, für Klemmenbreite: 8,2 mm, Schriftfeldgröße: 10,5 x 8,15 mm, Anzahl der Einzelschilder: 10

ZB 8,QR:FORTL.ZAHLEN - Zackband

1052028

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1052028>



Zackband, Streifen, weiß, beschriftet, beschriftbar mit: CMS-P1-PLOTTER, quer bedruckt: fortlaufende Zahlen 1 ... 10, 11 ... 20 usw. bis 91 ... 100, Montageart: verrasten, für Klemmenbreite: 8,2 mm, Schriftfeldgröße: 10,5 x 8,15 mm, Anzahl der Einzelschilder: 10

XTV 6 - Durchgangsklemme

1329493


<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1329493>



ZB 8,LGS:L1-N,PE - Marker für Klemmen

1052413

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1052413>



Marker für Klemmen, Streifen, weiß, beschriftet, beschriftbar mit: CMS-P1-PLOTTER, längs: L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE, Montageart: verrasten, für Klemmenbreite: 8,2 mm, Schriftfeldgröße: 10,5 x 8,15 mm, Anzahl der Einzelschilder: 10

ZBF 8:UNBEDRUCKT - Zackband flach

0808781

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0808781>



Zackband flach, Streifen, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Montageart: verrasten, für Klemmenbreite: 8 mm, Schriftfeldgröße: 5,15 x 8,15 mm, Anzahl der Einzelschilder: 10

XTV 6 - Durchgangsklemme

1329493

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1329493>



ZBF 8 CUS - Zackband flach

0825030

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0825030>



Zackband flach, bestellbar: streifenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: verrasten in flacher Schildchennut, für Klemmenbreite: 8 mm, Schriftfeldgröße: 5,15 x 8,15 mm, Anzahl der Einzelschilder: 10

ZBF 8,LGS:FORTL.ZAHLEN - Zackband flach

0808804

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0808804>



Zackband flach, Streifen, weiß, beschriftet, längs bedruckt: fortlaufende Zahlen 1 ... 10, 11 ... 20 usw. bis 101 ... 110, Montageart: verrasten, für Klemmenbreite: 8 mm, Schriftfeldgröße: 5,15 x 8,15 mm, Anzahl der Einzelschilder: 10

XTV 6 - Durchgangsklemme

1329493

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1329493>



UC-TMF 8 - Marker für Klemmen

0818137

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0818137>



Marker für Klemmen, Matte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Montageart: verrasten, für Klemmenbreite: 8,2 mm, Schriftfeldgröße: 7,6 x 5,1 mm, Anzahl der Einzelschilder: 56

UC-TMF 8 CUS - Marker für Klemmen

0824654

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0824654>



Marker für Klemmen, bestellbar: mattenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: verrasten in flacher Schildchennut, für Klemmenbreite: 8,2 mm, Schriftfeldgröße: 7,6 x 5,1 mm, Anzahl der Einzelschilder: 56

XTV 6 - Durchgangsklemme

1329493

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1329493>



UCT-TMF 8 - Marker für Klemmen

0828748

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0828748>



Marker für Klemmen, Matte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, Montageart: verrasten, für Klemmenbreite: 8,2 mm, Schriftfeldgröße: 7,4 x 4,7 mm, Anzahl der Einzelschilder: 42

UCT-TMF 8 CUS - Marker für Klemmen

0829672

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0829672>



Marker für Klemmen, bestellbar: mattenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: verrasten in flacher Schildchennut, für Klemmenbreite: 8,2 mm, Schriftfeldgröße: 7,4 x 4,7 mm, Anzahl der Einzelschilder: 42

XTV 6 - Durchgangsklemme

1329493

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1329493>



MPS-MT - Prüfstecker

0201744

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0201744>



Prüfstecker, mit Lötanschluss bis 1 mm² Leiterquerschnitt, Polzahl: 1, Farbe: grau

MPS-IH WH - Isolierhülse

0201663

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0201663>



Isolierhülse, Farbe: weiß

XTV 6 - Durchgangsklemme

1329493

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1329493>

MPS-IH RD - Isolierhülse

0201676

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0201676>

Isolierhülse, Farbe: rot




MPS-IH BU - Isolierhülse

0201689

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0201689>

Isolierhülse, Farbe: blau



XTV 6 - Durchgangsklemme

1329493

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1329493>



MPS-IH YE - Isolierhülse

0201692

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0201692>

Isolierhülse, Farbe: gelb



MPS-IH GN - Isolierhülse

0201702

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0201702>

Isolierhülse, Farbe: grün



XTV 6 - Durchgangsklemme

1329493

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1329493>



MPS-IH GY - Isolierhülse

0201728

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0201728>

Isolierhülse, Farbe: grau



MPS-IH BK - Isolierhülse

0201731

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0201731>

Isolierhülse, Farbe: schwarz



XTV 6 - Durchgangsklemme

1329493

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1329493>



PAI-4-FIX BU - Prüfadapter

3032729

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3032729>



Prüfadapter, In gestecktem Zustand fingersicher gegen unbeabsichtigtes direktes Berühren nach DIN EN 50274, für 4 mm Prüfstecker und Klemmen mit Teilung von 8,2 mm, Polzahl: 1, Farbe: blau

PAI-4-FIX OG - Prüfadapter

3034455

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3034455>



4-mm-Prüfadapter, für Klemmen in 8,2 mm Teilung

XTV 6 - Durchgangsklemme

1329493

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1329493>



PAI-4-FIX YE - Prüfadapter

3032745

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3032745>



Prüfadapter, In gestecktem Zustand fingersicher gegen unbeabsichtigtes direktes Berühren nach DIN EN 50274, für 4 mm Prüfstecker und Klemmen mit Teilung von 8,2 mm, Polzahl: 1, Farbe: gelb

PAI-4-FIX RD - Prüfadapter

3032732

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3032732>



Prüfadapter, In gestecktem Zustand fingersicher gegen unbeabsichtigtes direktes Berühren nach DIN EN 50274, für 4 mm Prüfstecker und Klemmen mit Teilung von 8,2 mm, Polzahl: 1, Farbe: rot

XTV 6 - Durchgangsklemme

1329493

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1329493>



PAI-4-FIX GN - Prüfadapter

3032758

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3032758>



Prüfadapter, In gestecktem Zustand fingersicher gegen unbeabsichtigtes direktes Berühren nach DIN EN 50274, für 4 mm Prüfstecker und Klemmen mit Teilung von 8,2 mm, Polzahl: 1, Farbe: grün

PAI-4-FIX BK - Prüfadapter

3032774

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3032774>



Prüfadapter, In gestecktem Zustand fingersicher gegen unbeabsichtigtes direktes Berühren nach DIN EN 50274, für 4 mm Prüfstecker und Klemmen mit Teilung von 8,2 mm, Polzahl: 1, Farbe: schwarz

XTV 6 - Durchgangsklemme

1329493

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1329493>



PAI-4-FIX GY - Prüfadapter

3032790

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3032790>



Prüfadapter, In gestecktem Zustand fingersicher gegen unbeabsichtigtes direktes Berühren nach DIN EN 50274, für 4 mm Prüfstecker und Klemmen mit Teilung von 8,2 mm, Polzahl: 1, Farbe: grau

PAI-4-FIX VT - Prüfadapter

3032761

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3032761>



Prüfadapter, In gestecktem Zustand fingersicher gegen unbeabsichtigtes direktes Berühren nach DIN EN 50274, für 4 mm Prüfstecker und Klemmen mit Teilung 4,2 mm ... 8,2 mm, Polzahl: 1, Farbe: violett

XTV 6 - Durchgangsklemme

1329493

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1329493>



PAI-4-FIX BN - Prüfadapter

3032787

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3032787>



Prüfadapter, In gestecktem Zustand fingersicher gegen unbeabsichtigtes direktes Berühren nach DIN EN 50274, für 4 mm Prüfstecker und Klemmen mit Teilung von 8,2 mm, Polzahl: 1, Farbe: braun

PAI-4-FIX WH - Prüfadapter

3032797

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3032797>



4-mm-Prüfadapter, für Klemmen in 8,2 mm Teilung

XTV 6 - Durchgangsklemme

1329493

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1329493>



PAIS-4-FIX GY - Prüfadapter

3032791

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3032791>



Prüfadapter, In gestecktem Zustand fingersicher gegen unbeabsichtigtes direktes Berühren nach DIN EN 50274, für 4 mm Prüfstecker und Klemmen mit Teilung 5,2 mm, 6,2 mm und 8,2 mm, Polzahl: 1, Farbe: grau

PAIS-4-FIX BK - Prüfadapter

3032792

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3032792>



Prüfadapter, In gestecktem Zustand fingersicher gegen unbeabsichtigtes direktes Berühren nach DIN EN 50274, für 4 mm Prüfstecker und Klemmen mit Teilung 5,2 mm, 6,2 mm und 8,2 mm, Polzahl: 1, Farbe: schwarz

XTV 6 - Durchgangsklemme

1329493

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1329493>



PAIS-4-FIX RD - Prüfadapter

3032793

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3032793>



Prüfadapter, Nicht unter Spannung stecken, für 4 mm Prüfstecker und Klemmen mit Teilung 5,2 mm, 6,2 mm und 8,2 mm, Polzahl: 1, Farbe: rot

PAIS-4-FIX BU - Prüfadapter

3032798

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3032798>



Prüfadapter, In gestecktem Zustand fingersicher gegen unbeabsichtigtes direktes Berühren nach DIN EN 50274, für 4 mm Prüfstecker und Klemmen mit Teilung 5,2 mm, 6,2 mm und 8,2 mm, Polzahl: 1, Farbe: blau

XTV 6 - Durchgangsklemme

1329493

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1329493>



PAIS-4-FIX YE - Prüfadapter

3032799

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3032799>



Prüfadapter, In gestecktem Zustand fingersicher gegen unbeabsichtigtes direktes Berühren nach DIN EN 50274, für 4 mm Prüfstecker und Klemmen mit Teilung 5,2 mm, 6,2 mm und 8,2 mm, Polzahl: 1, Farbe: gelb

PAIS-4-FIX GN - Prüfadapter

3032801

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3032801>



Prüfadapter, In gestecktem Zustand fingersicher gegen unbeabsichtigtes direktes Berühren nach DIN EN 50274, für 4 mm Prüfstecker und Klemmen mit Teilung 5,2 mm, 6,2 mm und 8,2 mm, Polzahl: 1, Farbe: grün

XTV 6 - Durchgangsklemme

1329493

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1329493>



PAIS-4-FIX VT - Prüfadapter

3032802

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3032802>



Prüfadapter, In gestecktem Zustand fingersicher gegen unbeabsichtigtes direktes Berühren nach DIN EN 50274, für 4 mm Prüfstecker und Klemmen mit Teilung 5,2 mm, 6,2 mm und 8,2 mm, Polzahl: 1, Farbe: violett

PS-8 - Prüfstecker

3031005

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3031005>



Prüfstecker, Anreihprüfstecker, Polzahl: 1, Farbe: rot

XTV 6 - Durchgangsklemme

1329493

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1329493>



DP PS-8 - Distanzplatte

3036741

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3036741>



Distanzplatte, Länge: 22,4 mm, Breite: 8,2 mm, Höhe: 29 mm, Polzahl: 1, Farbe: rot

PS-8/2,3MM RD - Prüfstecker

3048564

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3048564>



Prüfstecker, Polzahl: 1, Farbe: rot

XTV 6 - Durchgangsklemme

1329493


<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1329493>



PROJECT COMPLETE - Software

1050453

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1050453>



Intuitive Planungs- und Markierungs-Software zur Projektierung von Klemmenleisten und zur professionellen Beschriftung von Markierungsmaterialien für Klemmen, Leiter, Kabel, Geräte und Anlagen. Die Software steht zum Download zur Verfügung

E/UK - Endhalter

1201442

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1201442>



Endhalter, Material: PA, Farbe: grau, Montage auf Tragschiene NS 32 oder NS 35

XTV 6 - Durchgangsklemme

1329493

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1329493>



E/UK 1 - Endhalter

1201413

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1201413>



Endhalter, für die Endabstützung von Doppelstock- und Dreistockklemmen,
Breite: 10 mm, Farbe: grau

TMT (EX9,5)R - Marker für Klemmen

0828295

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0828295>



Marker für Klemmen, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit:
THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK
ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600,
THERMOMARK X1.2, Montageart: verrasten, verrasten in hoher Schildchennut,
Schriftfeldgröße: 9,5 x 50000 mm, Anzahl der Einzelschilder: 1

XTV 6 - Durchgangsklemme

1329493

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1329493>



US-TM 100 - Marker für Klemmen

0829255

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0829255>



Marker für Klemmen, Karte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, Montageart: verrasten, Schriftfeldgröße: 104 x 9,8 mm, Anzahl der Einzelschilder: 13

CLIPFIX 35 - Endhalter

3022218

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3022218>



Schnellmontage-Endhalter, für Tragschiene NS 35/7,5 oder NS 35/15, mit Markierungsmöglichkeit, Breite: 9,5 mm, Farbe: grau

XTV 6 - Durchgangsklemme

1329493

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1329493>



CLIPFIX 35-5 - Endhalter

3022276

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3022276>



Schnellmontage-Endhalter, für Tragschiene NS 35/7,5 oder Tragschiene NS 35/15, mit Markierungsmöglichkeit, mit Parkmöglichkeit für FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, Breite: 5,15 mm, Farbe: grau

E/NS 35 N - Endhalter

0800886

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0800886>



Endhalter, Breite: 9,5 mm, Farbe: grau

Phoenix Contact 2023 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de