

**Artikelnummer:** 125059

**Kurzbeschreibung:** Plateauwagen met 2 roosterwanden, L 1000 x B 700 mm



**Langbeschreibung:** Plateauwagen met 2 roosterwanden, L 1000 x B 700 mm of L 1200 x B 800 mm, tot 600 kg.: De stalen buis is gelast op het basisframe van deze dubbelwandige platformwagen. De zwenkwielen hebben diepe groefkogellagers en TPE-banden, de behuizing is gegalvaniseerd. De remmen op de zwenkwielen voldoen aan de Europese norm EN 1757-3. De niet-draaibare vaste wielen hebben ook diepe groefkogellagers en TPE-banden voor eenvoudig transport op verschillende ondergronden. Het laadvlak is een houten plaat (MDF) met beukenhouten afwerking. Het stabiele profielstaalframe bestaat uit hoekstaal en vierkante buis, het draagvermogen is maximaal 600 kg. De roosterwanden zijn allemaal verwijderbaar. De afmetingen van de platformwagen met rooster zijn 1000 x 700 mm of 1200 x 800 mm (L x B).  
**Meer details:**

- Stalen buis (a<sup>o</sup> 26,9 x 1,75 mm) stevig aan het basisframe gelast
- Zwenkwielen met TPE-banden en diepe groefkogellagers, gegalvaniseerde behuizing
- Remmen op de zwenkwielen volgens de Europese norm EN 1757-3.
- Vaste wielen (niet draaibaar) met TPE-banden en diepe groefkogellagers
- Laadvlak van houtvezelplaat (MDF) met beukenhouten afwerking
- Profielstaalframe van hoekstaal en vierkante buis.
- Draadrooster met framedraad (50/50/4 mm) in U-profielgeleidingsrails
- Alle roosterwanden verwijderbaar
- Laadvlakhoogte: 285 mm
- Hoogte duwbeugel: 990 mm
- Wandhoogte: 500 mm
- Draagvermogen: 600 kg
- Wiel a<sup>o</sup>: 200 mm
- Afmetingen: naar keuze l 1000 x b 700 mm of l 1200 x b 800 mm

