

## VARIOfit chariot caisse

force 500 kg, plateau longueur x largeur 1200 x 750 mm, hauteur x longueur x largeur 1095 x 815 x 1260 mm, rehausses : 4 parois (paroi pleine), 1 paroi longitudinale rabattable, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, avec bandage TPE

Numéro d'article: 203250



VARIOfit



12 YEARS  
WARRANTY



## VARIOfit Chariot caisse

### avec parois en bois

chariot caisse

- force 500 kg
- plateau longueur x largeur 1200 x 750 mm
- hauteur x longueur x largeur 1095 x 815 x 1260 mm
- rehausses : 4 parois (paroi pleine), 1 paroi longitudinale rabattable
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane
- structure en acier, soudé
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec frein et protège-pieds
- Ø de roue 200 mm
- avec bandage TPE
- moyeu avec roulement à billes

- 12 années de garantie

## Détails techniques

appareil de manutention	chariot de manutention	couvercle	non
type de chariot	chariot caisse	matériau de plateforme	bois
matériau	acier	pneumatique	TPE
matériau de finition	soudé	Diamètre de roue	200 mm
charge	500 kg	roulement	roulement à billes
longueur de plateau	1200 mm	nombre/type de roulettes	2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
largeur de plateau	750 mm	équipement roue	roulettes pivotantes avec frein et protège-pieds
hauteur	1095 mm	disposition des roues	rectangulaire
longueur	815 mm	surface	finition peinture époxy
largeur	1260 mm	couleur	bleu gentiane // RAL5010
norme européenne	non	garantie	12 années
rehausses	4 parois (paroi pleine)	Poids	79 kg
fonction rehausses	1 paroi longitudinale rabattable		

## Accessoires

203079		4 galets protecteurs, pour chariot de manutention, en plastique, diamètre 100 mm, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
203082		roues à bandage pneumatique, pour chariot de manutention, bandage air, force 390 kg, diamètre 230 mm, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal

## Cela s'adapte aussi ...

215911		caisse en carton ondulé, En caisse carton avec enveloppe extérieure en papier kraft coloris marron, recyclable, 2 ondes, longueur x largeur x hauteur intérieur 400 x 300 x 270 mm
221143		gants de protection, en maille de polyester en noir, dos de main en polyamide, respirant et lisse, taille 9
221309		gilet de sécurité, conformément à EN ISO 20471, polyester en jaune fluo, taille unique
505133		ruban adhésif, en vinyle en vert/blanc, bande longueur x largeur 33 m x 50 mm