

## hofe rayonnage pour casiers à bouteilles



rayonnage suivant, hauteur x largeur  
x profondeur 1750 x 760 x 335 mm,  
charge max. par tablette 100 kg, 3  
niveaux avec traverses, utilisation à  
un côté, montants galvanisé,  
traverses galvanisé



Numéro d'article: 228299

## hofe Rayonnage pour casiers à bouteilles

### Champ de montage

- Plus d'ergonomie - chargement et prélèvement faciles
- Absolument stable et durable - grâce à sa conception, la déformation des traverses est presque impossible
- En acier galvanisé
- Montage facile par emboîtement et sans vis

Niveaux :

- Utilisation flexible des traverses

Livraison :

- Livrée démontée, montage facile

Garantie 5 ans

Accessoires (à commander séparément) :

- Ancrage au sol pour une bonne stabilité

Conseil d'utilisation :


-Conformément au règlement 108-007 de la DGUV, les rayonnages dont le rapport hauteur/profondeur est supérieur à 5:1 doivent être protégés contre le basculement

- Commandez l'ancrage approprié directement auprès de

## Détails techniques

type de meuble	rayonnage	tablettes	3 pièce
type de rayonnage	rayonnage pour casiers à bouteilles	largeur de compartiment	750 mm
rayonnage modulaire	rayonnage sans boulons	profondeur de compartiment	300 mm
champ de rayonnage	rayonnage suivant	utilisation	à un côté
matériau	acier	type de soubassement	traverses
hauteur	1750 mm	surface de montant	galvanisé
largeur	760 mm	surface de traverses	galvanisé
profondeur	335 mm	Type de couleur	galvanisé
capacité	au moins 6 bacs	livraison	démonté
charge maxi par tablette	100 kg	garantie	5 ans

## Accessoires

228429		kit de fixation au sol pour rayonnage sans boulons, en acier, galvanisé
--------	---	---