

## ADB établi roulant

hauteur x largeur x profondeur 850 x 1300 x 600 mm, plateau de table en bois de hêtre massif, huilé, force 300 kg, exécution du châssis 4 roulettes, équipement : 1 armoire, 1 tablette, Avec porte battante, verrouillable avec serrure à cylindre, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7016 gris anthracite, soubassement 2 roulettes pivotantes et 2 fixes



**Numéro d'article: 272392**



établi roulant

- hauteur x largeur x profondeur 850 x 1300 x 600 mm
- plateau de table en bois de hêtre massif, huilé
- plateau épaisseur x largeur x profondeur 27 x 1200 x 600 mm
- force 300 kg
- exécution du châssis 4 roulettes
- équipement : 1 armoire, 1 tablette
- Avec porte battante
- avec poignée
- verrouillable avec serrure à cylindre

- structure en tube d'acier carré (30 x 30 mm), soudé
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
- face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7016 gris anthracite
- soubassement 2 roulettes pivotantes et 2 fixes
- roulettes pivotantes avec freins
- Ø de roue 125 mm

## Détails techniques

type de meuble	table	surface de plaque	huilé
type de table	établi	matériau de châssis	acier
Exécution du bâti	4 roulettes	surface de châssis	finition peinture époxy
hauteur	850 mm	couleur du châssis	gris clair // RAL7035
largeur	1300 mm	surface de face avant	finition peinture époxy
profondeur	600 mm	couleur de la face avant	gris anthracite // RAL7016
épaisseur de panneau	27 mm	matériau de finition	soudé
largeur de plaque	1200 mm	système de fermeture	serrure à cylindre
profondeur de plaque	600 mm	tablettes	2 pièce
charge	300 kg	nombre de portes	1 pièce
hauteur réglable	non	type de porte	porte battante
conducteur d'électricité	non	roulant	oui
équipement établi	1 armoire, 1 tablette	nombre/type de roulettes	2 roulettes pivotantes/2 fixes
verrouillable	oui	équipement roue	roulettes pivotantes avec freins
poignée	poignée	Ø de roue	125 mm
matériau de plaque	bois de hêtre massif	Poids	76 kg

## Cela s'adapte aussi ...

218389		mallette de secours pour entreprise, remplissage : selon DIN 13157, mallette en plastique coloris orange, avec support mural
221388		gant à picots, en polyamide coloris gris/noir avec revêtement nitrile, antidérapant, taille 9
227889		chaussure de sécurité, niveau de sécurité : S1, taille 42, embout en acier, dessus cuir coloris noir/jaune, avec tige haute
235352		couteau universel, hauteur de lame 18 mm, en argent, avec avancée à arrêt automatique
235919		balance de table, plateforme en acier inoxydable, largeur x profondeur 252 x 200 mm, plage de pesage entre 8 et 15 kg, Lisibilité par incréments de 1 g
236343		film à bulles, livraison sous forme de rouleau, perforée tous les 500 mm, roulettes longueur x largeur 50 m x 500 mm, en LDPE, 2 couches, en transparent

369099		poubelle, capacité 120 l, corps en polyéthylène bleu, hauteur x largeur x profondeur 930 x 480 x 550 mm, couvercle en polyéthylène coloris bleu, entièrement rabattable, soubassement 2 roues avec bandage caoutchouc plein
552845		panneau de signalisation de premiers secours, premiers secours, étiquette, en film plastique, surface à longue postluminescence, hauteur x largeur 150 x 150 mm
565665		Stylos à pointe en fibre pour plaquette de contrôle, Trait fin, en noir