

Câble patch MPO, 12 fibres, Singlemode, OS2

Connexions spéciales pour la transmission de grandes quantités de données dans les centres de données et les réseaux !


- câble de raccordement MPO à 12 fibres (trunk cable)
- type : OS2 (G657.A2) Singlemode
- câble : câble rond de 3 mm, LSZH, jaune
- connecteur : 2x MPO/APC femelle, vert
- polarité : B
- norme : CEI 61754-7
- qualité : avec protocole de test, 3D 100 %

Exemples d'utilisation :

- idéal pour les environnements exigeants en matière de bande passante



Visuel de référence : câble patch MPO, 12 fibres, Singlemode, OS2



Visuel de référence : montre les connecteurs

| Produit | Type | Connexion | Longueur | Couleur | Numéro de fabricant | Code |
|----------------------|--------------------------|-------------------|----------|------------|---------------------|----------|
| Câble patch MPO, OS2 | MPO/APC - MPO/APC | femelle - femelle | 1,0 m | jaune/vert | FM6LC01 | 11118384 |
| | MPO/APC 2.000 lm MPO/APC | femelle - femelle | 2,0 m | jaune/vert | FM6LC02 | 11118385 |
| | MPO/APC 2.000 lm MPO/APC | femelle - femelle | 3,0 m | jaune/vert | FM6LC03 | 11118386 |
| | MPO/APC 2.000 lm MPO/APC | femelle - femelle | 5,0 m | jaune/vert | FM6LC05 | 11118387 |
| | MPO/APC 2.000 lm MPO/APC | femelle - femelle | 7,5 m | jaune/vert | FM6LC07 | 11118388 |
| | MPO/APC 2.000 lm MPO/APC | femelle - femelle | 10,0 m | jaune/vert | FM6LC10 | 11118389 |
| | MPO/APC 2.000 lm MPO/APC | femelle - femelle | 15,0 m | jaune/vert | FM6LC15 | 11118390 |
| | MPO/APC 2.000 lm MPO/APC | femelle - femelle | 20,0 m | jaune/vert | FM6LC20 | 11118391 |