

ZARGES

Anlegeleiter

Aufstieg einseitig, 10 Stufen mit gepolsterter Vorderkante, Holmlänge 2,59 m, Aus Aluminium, eloxiert

Artikelnummer: 203538



ZARGES Anlegeleiter

für den Inneneinsatz

Anlegeleiter

- Aufstieg einseitig
- 10 Stufen mit gepolsterter Vorderkante
- Für eine Arbeitshöhe bis ca. 3,75 m
- Holmlänge 2,59 m
- Stufentiefe 80 mm
- Breite 380 mm
- Stufen-Holm-Verbindung geschraubt
- Aus Aluminium, eloxiert
- Belastbar bis 150 kg
- Gewicht 7 kg
- Gemäß DIN EN 131
- 10 Jahre Garantie



Technische Details

Steigtechnik	Anlegeleiter	Oberfläche Holme	eloxiert
Material	Aluminium	Nutzung	einseitig
Holmlänge	2,59 m	klappbar	nein
Stufen Anzahl	10	fahrbar	nein
Stufen-/Sprossentyp	Stufen mit gepolsterter Vorderkante	Treppengängig	nein
Tiefe Stufen	80 mm	Einsatzort	Innenbereich
Breite	380 mm	Norm	DIN EN 131
Leiter Ausführung	einteilig	Garantie	10 Jahre
Sprossen-/Holmverbindung	geschraubt	Gewicht	7 kg
belastbar bis	150 kg		