





## Dauerlicht-LED, orange 230V,70mm



Powering Business Worldwide™

**Typ** SL7-L230-A  
**Art.-Nr.** 171426  
**Katalog Nr.** SL7-L230-A

### Lieferprogramm

Sortiment			Signalsäulen SL7
Grundfunktion			Modul mit LED
Schutzart			IP66
Bemessungsbetriebsspannung	U <sub>e</sub>	V	230/240 V AC
Lichtart			Dauerlicht
Leuchtmittel			LED
Farbe			orange
			
Funktion			
Anbindung an SmartWire-DT			nein

### Approbationen

Product Standards  
 UL File No.  
 UL Category Control No.  
 CSA File No.  
 CSA Class No.  
 North America Certification  
 Degree of Protection

IEC/EN 60947-5-1; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-10; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking  
 E29184  
 NKCR  
 UL report applies to both US and Canada  
 NKCR7  
 UL listed, certified by UL for use in Canada  
 UL Type 4, 4X, 13

### Allgemeines

Normen und Bestimmungen			IEC/EN 60947-5-1
Klimafestigkeit			Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78 Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60069-2-30
Einbaulage			beliebig
Schockfestigkeit		g	> 15 gemäß IEC 60068-2-27 Schockdauer 11 ms Halbsinus
Schutzart IEC			IP66 IEC/EN 60529
Schutzart UL			Type 4, 4X, 13
Material			Gehäuse: Polycarbonat (PC), schwarz Kalotte: Polycarbonat (PC)
Kalottenfarbe			orange
Umgebungstemperatur		°C	-30 - +60
Anzahl Signalelemente			max. 5 mit Standardbasis max. 10 mit Basis für zweiseitige Montage
Gewicht		g	80

### Strombahnen

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit	U <sub>imp</sub>	V AC	4000
Bemessungsisolationsspannung	U <sub>i</sub>	V	250
Überspannungskategorie/Verschmutzungsgrad			III/3


### Module

Lichtart		Dauerlicht
Leuchtmittel		LED
Leckstrom	A	< 0.003
Lebensdauer	h	> 100000
Abstrahlwinkel		360°
Strom-/Leistungsaufnahme		
230 /240V AC	A	0,027 - 0,028
Spannungsbereich		230/240 V AC ± 10 %

### Technische Daten nach ETIM 4.0

Funktion		Dauerlicht
Farbe		orange
Außendurchmesser	mm	73
Schutzart (IP)		IP66
Betriebsspannung bei AC 50 Hz	V	230 - 240
Betriebsspannung bei AC 60 Hz	V	230 - 240
Betriebsspannung bei DC	V	0 - 0
Spannungsart		AC
Art des Leuchtmittels		LED
Gehäusefarbe		schwarz

### Abmessungen



## Weitere Produktinformationen (Verlinkungen)

**IL047004ZU SL7, Lichtmodule, Akustikmodule**

IL047004ZU SL7, Lichtmodule,  
Akustikmodule

[ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA\\_INSTRUCTIONS/IL047004ZU2013\\_02.pdf](ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL047004ZU2013_02.pdf)