

Art.-Nr.: 50020502  
KD 095-5  
Leitungsdose



Abbildung kann abweichen

## Inhalt

- Technische Daten
- Elektrischer Anschluss

## Technische Daten

### Elektrische Daten

#### Leistungsdaten

Betriebsspannung	max. 125 V AC/DC
Bemessungsbetriebsstrom	4.000 mA

### Anschluss

#### Anschluss 1

Art des Anschlusses	Rundstecker mit Schraubklemmen
Gewindegröße	M12
Typ	female
Werkstoff	Metall
Werkstoff Griffkörper	Kunststoff
Polzahl	5 -polig
Kodierung	A-kodiert
Ausführung	gewinkelt

#### Leitungseigenschaften

Zulässiger Leiterquerschnitt	0,14 ... 0,75 mm <sup>2</sup>
------------------------------	-------------------------------

### Mechanische Daten

Bauform	L-Form
Schlüsselweite	13 mm
Länge	40 mm

### Umgebungsdaten

Umgebungstemperatur Betrieb	-25 ... 85 °C
-----------------------------	---------------

### Zertifizierungen

Schutzart	IP 67
-----------	-------

### Klassifikation

Zolltarifnummer	85369010
eCl@ss 8.0	27069190
eCl@ss 9.0	27069190
ETIM 5.0	EC001578
ETIM 6.0	EC001578

## Elektrischer Anschluss

Anschluss 1	
Funktion	
Art des Anschlusses	Rundstecker mit Schraubklemmen
Gewindegröße	M12
Typ	female
Werkstoff	Metall
Werkstoff Griffkörper	Kunststoff
Polzahl	5 -polig

Art.-Nr.: 50020502 – KD 095-5 – Leitungsdose

Anschluss 1	
Kodierung	A-kodiert
Ausführung	gewinkelt

Pin	Pinbelegung
1	V+
2	Signal 1
3	V-
4	Signal 2
5	FE/SHIELD

