

**Artikelnummer:** 308649

**Kurzbeschreibung:** Edelstahl-Tischwagen 2 Etagen, 685 x 380 mm

**Langbeschreibung:** Edelstahl-Tischwagen 2 Etagen, 685 x 380 mm: Aus Edelstahl 18/0. Eingeschraubte und tiefgezogene Ladeflächen mit umlaufendem Profilrand und großen Radien (ohne Schmutzecken). Mit Antidröhnbelag unterfüttert. Lenkrollen mit graublauer, spurloser Bereifung, davon 2 mit Feststeller gemäß Europäischer Norm EN 1757-3, massive Abweisrollen schützen vor Beschädigungen Ladefläche: B 685 x T 380 mm  
Außenmaße: B 710 x T 400 mm

710 x T 400 mm

Gesamthöhe: 805 mm

Höhe obere Etage: 680 mm

460 mm

Radabmaß: 100 mm

**EAN/GTIN:** 4250448509481



Etagenabstand:

Tragkraft: 100 kg

Eigengewicht: 8 kg