

KERN


balance de table

non étalonnable, plateforme en plastique, largeur x profondeur 318 x 258 mm, plage de pesage entre 50 kg, Lisibilité par incréments de 20 g

Numéro d'article: 158965



KERN



KERN Balance de table

avec grand plateau de pesage

KERN balance de table




- non étalonnable
- plateforme en plastique, largeur x profondeur 318 x 258 mm
- plage de pesage entre 50 kg
- Lisibilité par incréments de 20 g
- hauteur x largeur x profondeur 60 x 320 x 300 mm
- Avec les fonctions réglage (CAL), étalonnage, Auto-Off
- équipé de Affichage LC
- alimentation électrique par fonctionnement avec batterie
- 2 années de garantie

Détails techniques

type de balance	balance de table	hauteur	60 mm
étalonnable	non	largeur	320 mm
matériau de plateforme	plastique	profondeur	300 mm
largeur de plateforme	318 mm	fonction de comptage des	non

		pièces	
profondeur de plateforme	258 mm	étalonnage	non
plage de pesage	50 kg	garantie	2 années
lisibilité	20 g	Numéro d'enregistrement DEEE	DE80821200
balance fonctions	réglage (CAL), étalonnage, Auto-Off	Type d'appareil DEEE	petit appareil CAT 5
alimentation	fonctionnement avec batterie	Marque selon le registre allemand	KERN
équipement balance	Affichage LC	Poids	1,5 kg

Cela s'adapte aussi ...

221143		gants de protection, en maille de polyester coloris noir avec revêtement polyuréthane, dos de main en polyamide, respirant et lisse, taille 9
227890		chaussure de sécurité, niveau de sécurité : S1, taille 43, embout en acier, dessus cuir coloris noir/jaune, avec tige haute
227908		pantalon de travail unisexe, taille M, coupe confortable et ample