



Transportmiddelen

Product data sheet

Art nr.: 2081 Vatensteekwagen



Voor het transport van kunststof vaten van 120-220 liter inhoud. Gelaste stalen constructie, gepoedercoat blauw RAL 5007, robuuste bovenlaagbescherming. Wielen van luchtbanden, naaf met rollager. Snelbinder voor het vastzetten van het vat.

Technische details:



Totaal draagvermogen (kg)	250
Totale breedte (mm)	640
Totale hoogte (mm)	1300
Wielen	Lucht
Wielmaat (mm)	260 x 85
Gewicht (kg)	17,5
Land van herkomst	Duitsland
Garantie (jaren)	10
Douanenummer	87168000
GTIN	4017976020815