



Product data sheet

Art nr.: 24001430 Zware tafelwagen met hard PVC platformen

Transportmiddelen



Stalen buis en gelast profielstaal, gepoedercoat RAL 5007, 2 platformen met harde PVC plaat. 2 Zwenk- en 2 bokwielen, TPE rubber, naaf met kogellager. Zwenkwielen met re. Draagvermogen bovenste etage 200 kg.

Technische details:



Totaal draagvermogen (kg)	500
Laadvlak lengte (mm)	850
Laadvlak breedte (mm)	500
Etagehoogten (mm)	228, 860
Totale lengte (mm)	1047
Totale breedte (mm)	509
Totale hoogte (mm)	860
Draagvermogen etage (kg)	200
Wielen	TPE
Wielmaat (mm)	160 x 40
Gewicht (kg)	52
Land van herkomst	Duitsland
Garantie (jaren)	10
Douanenummer	87168000
GTIN	4017976677927