

## Información sobre productos

### 49 11 A4

#### Alicate de precisión para arandelas

Para arandelas exteriores de ejes

DIN 5254 A



- Alta resistencia en el uso continuo: una vida útil hasta 10 veces más elevada con puntas pretorneadas
- Con puntas insertadas para trabajar con seguridad
- Amplia zona de contacto de las puntas: no deforma las arandelas, de fácil ajuste
- Articulación atornillada: preciso, sin holguras al trabajar con el alicate
- Muelle insertado en la articulación
- Recubrimiento de plástico antideslizante en los mangos
- Puntas rectas
- Puntas insertadas: alambre de acero para muelles, estirado
- Cuerpo de alicate: acero eléctrico al cromo-vanadio, forjado, templado al aceite

MM Ø




#### Información general

Núm. de artículo	49 11 A4
EAN	4003773048756
Alicate	gris atramentado
Mangos	recubiertos de plástico antideslizante
Peso	599 g
Dimensiones	320 x 137 x 17 mm
Norma	DIN 5254 A
conforme a REACH	no contiene SVHC
conforme a RoHS	no se aplica

#### Características técnicas

Capacidad para arandelas exteriores	Ø 85 – 140 mm
Puntas (diámetro)	3,2 mm

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.



Alicates de precisión para arandelas: las arandelas ajustan de forma rápida, fácil y sin distorsión



Muelle insertado en la articulación: Dificulta que el muelle se ensucie o se pierda