

Blume Förderanlagen bocht 45 ° voor rollenbaan



draagrol van staal, wieldiameter 20 mm, baanbreedte 200 mm, asafstand 25 mm



Artikelnummer: 121887



Blume Förderanlagen Lichte rollenbaan - balie-elementen

Bocht 45°

bocht 45 ° voor rollenbaan

- draagrol van staal
- wieldiameter 20 mm
- baanbreedte 200 mm
- breedte 240 mm
- asafstand 25 mm
- voor transportgoed met een lengte van minstens 75 mm
- U-profielframe hoogte x breedte 70 x 20 mm
- van staal met corrosiebeschermende zinklaag

Technische details

transporttechniek	transportbaan	breedte	240 mm
baantype	rollenbaan	lengte transportgoed min.	75 mm
baancomponent	baanelement	asafstand	25 mm
buiging	45 °	framehoogte	70 mm
roltype	draagrol	framebreedte	20 mm
materiaal rol	staal	materiaal frame	staal
diameter rol	20 mm	frameoppervlak	verzinkt
uittrekbaar	nee	framemodel	U-profiel

baanbreedte 200 mm

gewicht 11,4 kg


Gerelateerde Producten

429248



Zijwaartse geleiding voor bochten voor rollenbaan, gebruik eenzijdig, boven hoofdhoogte

551886



Zijwaartse geleiding voor bochten voor rollenbaan, gebruik beide zijden, boven hoofdhoogte