

Rhewa Bodenwaage 871A

Plattform aus Stahlblech mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung, Breite x Tiefe 1500 x 1250 mm, Wägebereich von 3000 kg, Ablesbarkeit in 500 / 1000 g Schritten

Artikelnummer: 236331



Rhewa Bodenwaage 871A

- Plattform aus Stahlblech mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung, Breite x Tiefe 1500 x 1250 mm
- Wägebereich von 3000 kg
- Ablesbarkeit in 500 / 1000 g Schritten
- Einschwingzeit von 0,5 bis 3 Sekunden
- mit den Funktionen Trieren, Brutto-/Netto-/Minusanzeige
- separates Bedienpult
- Schutzart IP67: Eindringen von Staub, zeitweises Eintauchen
- Netzteil AC 110-230V

Technische Details

Waagentyp	Bodenwaage	Spannungsversorgung	Netzteil AC 110-230V
Material Plattform	Stahlblech	Waage Ausstattung	separates Bedienpult
Oberfläche Plattform	pulverbeschichtet	Höhe	1307 mm
Plattformbreite	1500 mm	Breite	3100 mm
Plattformtiefe	1250 mm	Trieren	ja
Wägebereich	3000 kg	WEEE-	DE12995516

		Registrierungsnummer
Ablesbarkeit	500-1000 g	WEEE-Geräteart Kleingerät KAT 5
Einschwingzeit	0,5-3 s	Marke laut EAR-Register Rhewa
Waage Funktionen	Tarieren, Brutto-/Netto-/Minusanzeige	Gewicht 181,9 kg
IP Schutzart	67: Eindringen von Staub, zeitweises Eintauchen	

Dazu passt auch ...

215669		Papierklebeband, Trägermaterial aus Papier mit Kleber aus Naturkautschuk, Rollen Länge x Breite 50 m x 50 mm, Stärke 110 µm, In braun
215859		Gummiband, Länge x Breite 150 x 10 mm, aus Kautschuk in braun
216466		Packpapier, Lieferung als Bogen, Bogen Länge x Breite 1 m x 650 mm, Recyclingpapier, Grammatur ca 90 g/m², In braun
217113		Sicherheitsmesser, mit automatischem Klängenrückzug, Schnitttiefe 15 mm, Klingenaustritt 22 mm, mit Sicherungsknopf zum Ver- und Entriegelung
231461		Höhenvariabler Faltkarton, aus Graspapier (30 %)/Wellpappe (70 %) in hellbraun, zu 100 % recycelbar, 2-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 305 x 220 x 100 - 150 mm, Automatikboden