

LED E14 T16x30 235V AC/DC 1.2W 100lm Weiß

Artikelnummer 143230

BAI LED Kleinlampe E14 Röhre 16x30mm 220-240V AC/DC 1.2W Weiß 6400K 100lm 20000h Anzeige- und Signallampe

Kompakte und leistungsstarke LED-Anzeige & Signallampen, um herkömmliche Miniaturlampen zu ersetzen.



Attribute für allgemeine Klassifikation

ETIM Gruppe	Leuchtmittel
ETIM Klasse	Anzeige- und Signallampe
Produktname	143230
Marke	Bailey
Produktserie	Miniature LED
Produkttyp	E14

Attribute für Klassifikation

Energieeffizienzklasse	G
Mittlere Nennlebensdauer [h]	20000
Nennstrom [mA]	5
Geeignet für Rundumleuchte	Nein
Geeignet für Anzeigezwecke	Nein
Geeignet für Taschenleuchten	Nein
Gesamtlänge [mm]	30
Durchmesser [mm]	16
Farbtemperatur [K]	6400
Farbe	weiß
Xenon	Nein
Krypton	Nein
Halogen	Nein
Lampenform	Röhre, einseitig gesockelt
Technologie	LED
Socket	E14
Lichtstrom [lm]	100
Lampenspannung [V]	220 - 240
Lampenleistung [W]	1.2 - 1.2

Vorgänger



LE3503A235W