


UnoLampTM

KLEMMLEUCHTE

Datenblatt



Sehen Sie jeden Farbton, wir in natürlichem Tageslicht mit der Uno-Klemmleuchte. Mit dem flexiblen Arm positionieren Sie die Leuchte exakt und klemmen sie einfach mit der einstellbaren Klemme an Ihren Tisch oder Oberfläche. Die formschöne und ästhetisch ansprechende Leuchte ist leicht und kann mit ihren 4 Helligkeitsstufen an jede Aufgabe angepasst werden.

LED 6.000 K Tageslicht

1.145 Lux bei 30 cm

4 Helligkeitsstufen



LIGHT QUALITY



ERGONOMICS



DESIGN

daylightcompany.com

UnoLamp™


KLEMMLEUCHE

EN1410

HAUPTMERKMALE

- Der bewegliche Arm lenkt das Licht genau auf den Bereich, wo Sie es brauchen
- 28 helle & hochwertige LEDs sorgen für eine genaue Farbübereinstimmung
- Tastdimmer mit 4 Helligkeitsstufen
- Beleuchtungsstärke: 1.145 Lux bei 30 cm

TECHNISCHE ANGABEN



Produktinformationen

Gewicht	0,4 kg
Farbe	Weiß
Kabellänge	1,7 m

Lichtleistung

Leuchtmittel	LED
Lumen	400
Lux bei 30 cm	1.145
Farbtemperatur	6.000 K
Farbwiedergabeindex	80+
Energieverbrauch	6W

Verpackungsinformationen

Höhe	35 cm
Breite	13 cm
Tiefe	7 cm
Gewicht verpackt	0,67 kg
Menge pro Umkarton	12