

Artikelnummer: 193355

Kurzbeschreibung: Tresor EMO 350/4

Langbeschreibung: Tresor EMO 350/4:
hochwertige Ausführung durch Widerstandsprüfung
beim Vds Prüflabor Köln Vds geprüftes
Hochsicherheitsschloss mit 2 Schlüsselloptional
elektronisches Tastenschloss
Feuerschutzisolierung
nach DIN 4102 dreiseitige 25 mm starke
Rundstahlriegelbolzen verhindern das Aushebeln
der Tür bei abgeschnittenen
Scharnierbändern
Spezialpanzerung im
Verschlussbereich
vorbereitet für Boden- oder
Rückenwandverankerung (Verankerungsmaterial
inkl.)
Farbe: Lichtgrau RAL 7035 VdS -/ ECB S
Klasse - 0 nach EN 1143-1 gewerblich bis a'â€š-
10.000,-
Technische Daten:
Maße außen: H 350 x B 450 x T 400* mm
Maße innen: H 256 x B 356 x T 299 mm
Fassungsvermögen in A4-Ordnern: 3 (liegend)
Fachböden (Anzahl): 1
Gewicht: 67 kg*
Durch die vorstehenden Beschläge erhöht sich das Außenmaß in der Tiefe um 15 mm.
Hinweis (gilt nur für Lieferung innerhalb Deutschlands):
Lieferung erfolgt frei Verwendungsstelle (inkl. max. 30 Minuten Hausttransport).
Nach Auftragserteilung erhalten Sie einen Transportfragebogen.



EAN/GTIN: 4045537102946