

hofe rayonnage Kanban

rayonnage départ, hauteur x largeur x profondeur 2000 x 1360 x 663 mm, charge max. par tablette 200 kg, 5 niveaux avec tablette inclinée, utilisation à un côté, montants galvanisés, niveaux galvanisés

Numéro d'article: 228378



hofe
REGALSYSTEME



Made in
Germany

5 YEARS
WARRANTY

hofe Rayonnage Kanban

Champ de base

- Convient parfaitement pour le principe FIFO (First-In-First-Out)
- Convient pour tous les types de conteneurs et de cartonnages
- En acier galvanisé
- Montage facile par emboîtement et sans vis

Tablettes :

- Angle d'inclinaison environ 9°
- Réglable en hauteur au pas de 25 mm
- Subdivision possible en canaux

Livraison :

- Livrée démontée, montage facile

Garantie 5 ans




Accessoires (à commander séparément) :

- Tablette additionnelle pour plus de possibilités de compartimentage
- Ancrage au sol pour une bonne stabilité





Détails techniques

type de meuble	rayonnage	tablettes	5 pièce
type de rayonnage	rayonnage Kanban	tablette réglable au pas	25 mm
rayonnage modulaire	rayonnage sans boulons	largeur de compartiment	1300 mm
champ de rayonnage	rayonnage départ	profondeur de compartiment	600 mm
matériau	acier	utilisation	à un côté
hauteur	2000 mm	surface de tablette	galvanisé
largeur	1360 mm	surface de montant	galvanisé
profondeur	663 mm	livraison	démonté
charge maxi par tablette	200 kg	garantie	5 ans
type de soubassement	tablette inclinée		

Accessoires

228376		rayonnage Kanban, rayonnage suivant, hauteur x largeur x profondeur 2000 x 1310 x 663 mm, charge max. par tablette 200 kg, 5 niveaux avec tablette inclinée, utilisation à un côté, montants galvanisé, niveaux galvanisé
228380		tablette inclinée pour rayonnage Kanban, largeur x profondeur 1300 x 600 mm, en acier, galvanisé
228429		kit de fixation au sol pour rayonnage sans boulons, en acier, galvanisé

Cela s'adapte aussi ...

213052		ruban adhésif, couleur standard, en PVC en blanc, bande longueur x largeur 33 m x 50 mm
217213		palette norme européenne, en bois, longueur x largeur 1200 x 800 mm, force statique / dynamique 4000 / 1100 kg, soubassement patin, tablette supérieure ajourés
231461		caisse carton pliante à hauteur réglable, en papier d'herbe (30 %)/carton ondulé (70 %) en marron clair, recyclables à 100 %, 2 ondes, longueur x largeur x hauteur intérieure 305 x 220 x 100 - 150 mm
991798		panneau, en rouleau à découper, hauteur x longueur 25 x 30000 mm, face arrière magnétique, face avant pour inscription individuelle, en blanc