


Transportmiddelen

Product data sheet

Art nr.: 6852 Handlier stapelaar



Voor het regelmatig gebruik als hef- en transportwagen. Stabiele profielstaalconstructie met duwbeugels van stalen buis, gepoedercoat antraciet RAL 7016. Volledig onderhoudsvrij. Hefaandrijving door veiligheids handlier. vorken verstelbaar. 2 Zwenkwielen, wielen polyurethaan 150 x 40 mm, en 2 vorkrollen nylon 80 x 47 mm. Zwenkwielen met rem. Zwaartepuntafstand:400/500 mm Heffing per draaislag:40/22 mm Totale hoogte: 2030 mm

Technische details:

Totaal draagvermogen (kg)	500
Totale lengte (mm)	1550
Totale breedte (mm)	725
Totale hoogte (mm)	2030
Hefhoogte (mm)	90 - 1560
Vorklengte (mm)	1000
Vorkbreedte (mm)	80
Totale vorkbreedte (mm)	170-690
Wielen	Polyurethaan
Wielmaat (mm)	150 x 40
Material vorkrollen	Nylon
Vorkrollen diameter x breedte (mm)	80 x 47
Gewicht (kg)	146
Land van herkomst	China
Garantie (jaren)	2
Douanenummer	84279000
GTIN	4017976068527