

PE-Auffangwanne pro-line

für 2 x IBC, Auffangvolumen 1000 l,
Höhe x Breite x Tiefe 610 x 2530 x
1320 mm, Ausgestattet mit Gitterrost
aus Polyethylen in schwarz,
Einfahrtaschen



Artikelnummer: 271794

PE-Auffangwanne

- Zur Lagerung unter Dach, im Freien
- geeignet für wassergefährdende und ätzende Stoffe
- Bauweise der Wanne behördlich zugelassen
- für 2 x IBC
- Auffangvolumen 1000 l
- Höhe x Breite x Tiefe 610 x 2530 x 1320 mm
- Traglast 4000 kg
- Aus Polyethylen in grau
- Ausgestattet mit Gitterrost aus Polyethylen in schwarz
- Einfahrtaschen
- Von der Breitseite einfahrbar
- 10 Jahre Garantie

Technische Details

Gefahrstoff-Lagertyp	Auffangwanne	Material	Polyethylen
Auffangwannentyp	PE-Auffangwanne	Farbe	grau
Lagerort	unter Dach, im Freien	Auffangwanne Ausstattung	Gitterrost
Auffangvolumen	1000 l	Material Gitterrost	Polyethylen
Kapazität	2 x IBC	Farbe Gitterrost	schwarz
Gefahrstoffefignung	wassergefährdende und	Einfahrmöglichkeit	Von der Breitseite

	ätzende Stoffe		
Bauweise (Zulassung)	Bauweise der Wanne behördlich zugelassen	Unterbau	Einfahrtaschen
Höhe	610 mm	unterfahrbar	ja
Breite	2530 mm	fahrbar	nein
Tiefe	1320 mm	Garantie	10 Jahre
Traglast	4000 kg	Gewicht	228 kg

Zubehör

271999



Vorsatzbehälter für PE-Auffangwanne, Höhe x Breite x Tiefe 590 x 530 x 785 mm