

## VARIOfit Etagenwagen

Traglast 400 kg, mit 4 Etage(n),  
neigbar, Ladefläche Länge x Breite  
1650 x 650 mm, Etage(n) aus  
Drahtgitter, Gestell mit schlag- und  
kratzfester Pulverbeschichtung in  
RAL5010 Enzianblau, mit TPE-  
Bereifung

Artikelnummer: 526719



VARIOfit



12 YEARS  
WARRANTY



## VARIOfit Etagenwagen

### 4 Etagen mit Drahtgitterböden

Etagenwagen



- Traglast 400 kg
- mit 4 Etage(n), neigbar
- Ladefläche Länge x Breite 1650 x 650 mm
- Etage(n) aus Drahtgitter
- Etage(n) mit Stahlrahmen
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- geschweißte Stahlkonstruktion
- Höhe x Länge x Breite 1855 x 1805 x 650 mm
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit EasySTOP
- Rad Ø 200 mm
- mit TPE-Bereifung

- Naben mit Kugellager
- Radanordnung rechteckig
- 12 Jahre Garantie

## Technische Details




Transportgerät	Transportwagen	Bereifung	TPE
Wagentyp	Etagenwagen	Rollen Anzahl / Art	2 Lenk- und 2 Bockrollen
Ladeflächenlänge	1650 mm	Rad Ausstattung	Lenkrollen mit EasySTOP
Ladeflächenbreite	650 mm	Durchmesser Rad	200 mm
Höhe	1855 mm	Radlager	Kugellager
Etagenausrichtung	neigbar	elektrisch leitend	nein
Etagen Anzahl	4 Stück	klappbar	nein
Traglast	400 kg	Radanordnung	rechteckig
Material Etage(n)	Drahtgitter	Oberfläche	pulverbeschichtet
Etage(n) Ausstattung	Stahlrahmen	Farbe	enzianblau // RAL5010
Material	Stahl	Farbe Ausführung	enzianblau // RAL5010
Länge	1805 mm	Garantie	12 Jahre
Breite	650 mm	Gewicht	90 kg
Euronorm	nein		

## Zubehör

203082		Räder mit Luftbereifung, für Transportwagen, Bereifung Luft, Traglast 390 kg, Durchmesser 230 mm, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
526722		Gitterrostboden für Etagenwagen, Länge x Breite 1570 x 636 mm, der Boden wird eingelegt, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau

## Dazu passt auch ...

208490		Komplettpacktisch, Höhe x Breite x Tiefe 850 x 1600 x 800 mm, Platte aus Stahl mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in Dekor hellgrau, 4-Fußgestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5017 Verkehrsblau, 1 Abrollvorrichtung, 2 Böden, 8 Steckbügel
215911		Wellpapp-Faltkarton, Aus Karton mit Außendecke aus Kraftpapier in braun, recycelbar, 2-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 400 x 300 x 270 mm
221143		Schutzhandschuhe, aus Polyamidstrick in schwarz mit Polyurethan-Beschichtung, Handrücken aus Polyamid, atmungsaktiv und nahtlos, Größe 9
221309		Warnweste, gemäß EN ISO 20471, Polyester in neongelb, Größe Einheitsgröße
505112		Hallenmarkeirfarbe, Standardfarbe, in RAL1003 Signalgelb, Inhalt 5 l

505133		Klebeband, aus Vinyl in grün/weiß, Band Länge x Breite 33 m x 50 mm
510925		Palettenhubwagen, Traglast 2500 kg, Gabel Länge x Breite 1150 x 160 mm, Lenkräder mit Vollgummi-Bereifung, Breite x Ø 50 x 200 mm, Gabelrollen Tandem mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 77 x 82 mm
528958		Auftragsplaner, 10 Fächer, Höhe x Breite 1282 x 554 mm, Ablage(n) aus Kunststoff in grau