


Technisch specificatieblad

Koppelplaat LVG 110

Art.-Nr. 6216545



Koppelplaat als buitenverbinding voor de verbinding van kabelladders en hulpstukken met een zijhoogte van 110 mm en doorlopende zijkantperforatie.



St	Staal
FS	sendzimir verzinkt

Opmerking extra producttekst	De doorverbinding voor de potentiaalvereffening wordt door de schroefverbinding gegarandeerd
------------------------------	--

Stamgegevens

Bestelnr.	6216545
Type	LVG 110 FS
Omschrijving 1	Koppelplaat
Omschrijving 2	voor kabelladder
Dimensie	114x250
Materiaal	staal
Materiaal-afk.	St
Oppervlak	sendzimir verzinkt
Oppervlak volgens DIN	DIN EN 10346
Oppervlak afk.	FS
Kleinste verkoopenheid	10,00 Stuk
Gewicht	50,90 kg/100 st.


Technisch specificatieblad

Koppelplaat LVG 110

Art.-Nr. 6216545



Technische gegevens



Zijhoogte	110,00 mm
Zijhoogte	110,00 mm
Afmetingen	114x205 mm
Uitvoering	Verbinder
Plaatdikte	1,50 mm
Geschikt voor kabelgoot	<input type="checkbox"/>
Geschikt voor draadgoot	<input type="checkbox"/>
Geschikt voor kabelladder	<input checked="" type="checkbox"/>
Scharnierverbinder horizontaal	<input type="checkbox"/>
Scharnierverbinder verticaal	<input type="checkbox"/>
RVS, gebeitst	<input type="checkbox"/>
Verbindingstype	Schroefverbinder