

# BAUREIHE 9037 - MINIATUR-STUFEN-DREHSCHALTER

MIT SPRITZWASSERSCHUTZ FÜR 0,4 VA 28 V




## Produktbeschreibung

- ◆ Kleine Bauform
- ◆ Ein-, zwei- und vierpolige Ausführungen
- ◆ Anzahl der Schaltstellungen reduzierbar (siehe Seite 11)
- ◆ Betätigungsseite mit Gummiring abgedichtet
- ◆ Anschlussseite gegen Eindringen von Fluxmitteln und Lötdämpfen abgedichtet
- ◆ Zentralbefestigung M 6 x 0,75 mm für Gerätewanddicken bis max. 2,0 mm

Schaltleistung	0,4 VA
Spannung max.	28 V
Lebensdauer elektrisch	1E4
Durchgangswiderstand	< 50 mΩ
Isolationswiderstand	> 100 MΩ
Spannungsfestigkeit	> 500 V~
Umgebungstemperatur	-25 °C ... +85 °C
Material Sockel	PA
Drehachse, Gehäuse und Befestigungsteile	Metall
Kontakte	vergoldet
Anschlüsse	vergoldet


## Zusatzteile

- ◆ Drehknopf schwarz siehe Seite 54




## Leiterplattenanschluss


Der gemeinsame Anschluss ist mit C gekennzeichnet



**einpolig**  
9037.0100  
12  
11 x 30°



**zweipolig**  
9037.0200  
6  
5 x 30°



**vierpolig**  
9037.0400  
3  
2 x 30°

Bestellnummer  
**Schaltstellungen**  
Schaltwinkel