



Bravo Still 100
Bravo Still 125
Bravo Still 150



Bravo Still
Chrome



Bravo Still
Platinum

■ **Verwendungszweck**

- Abluftventilator

■ **Anwendungen:**

- Wohngebäude
- Wohnungen
- Büros
- Hauswirtschaftsräume
- Geschäftsräume
- Restaurants
- Arbeitsplätze
- Krankenhäuser
- Kindergarten

■ **Ausführungen:**

Schnurschalter

Schnurschalter

Nachlaufschalter

Nachlaufschalter

- Nachlaufzeit von 2 bis 30 min

Feuchtigkeitssensor

Feuchtigkeitssensor

- Einschaltfeuchte von 50 bis 90%
- Nachlaufzeit von 2 bis 30 min

Bewegungssensor


Bewegungssensor

- Sensorarbeitsbereich 1 bis 4 m
- Sensorsichtwinkel bis 100°
- Nachlaufzeit von 2 bis 30 min


■ **Eigenschaften:**

- Wand- oder Deckenmontage
- Niedriger Energieverbrauch und niedriges Geräuschniveau
- Dauerbetrieb
- Rückschlagklappe
- Kugellagermotor
- Dekoration - Bravo Chrome, Bravo Platinum
- 5 Jahre Garantie

Typ	Schnurschalter	Nachlaufschalter	Feuchtigkeitssensor	Bewegungssensor
Bravo Still 100				
100 S	●			
100 T		●		
100 ST	●	●		
100 H			●	
100 SH	●		●	
100 IR				○
Bravo Still 125				
125 S	●			
125 T		●		
125 ST	●	●		
125 H			●	
125 SH	●		●	
125 IR				○
Bravo Still 150				
150 S	●			
150 T		●		
150 ST	●	●		
150 H			●	
150 SH	●		●	
150 IR				○




■ Bau- und Montage Maße



Typ	Maße, mm				
	a	b	c	d	e
Bravo Still 100	150	122	102	100	17
Bravo Still 125	176	144	104	125	17
Bravo Still 150	205	174	124	150	19

■ Technische Daten



Parameter	Bravo Still 100	Bravo Still 125	Bravo Still 150
Spannung, V	220-240	220-240	220-240
Nennleistung, W	5,6	9,3	20
Förderleistung, m ³ /h	70	115	235
Geräusch, dBA 3m	26	31	35



■ Verpackung

