

Artikelnummer: 163686

Kurzbeschreibung: HSM Aktenvernichter SECURIO B22 C, 0,78 x 11 mm

Langbeschreibung: HSM- Aktenvernichter SECURIO B22 C,
Partikelschnitt[ul]Schnittbreite: 0,78 x 11 mmSchnittleistung (Blatt 80 g/m²):
4-5Sicherheitsstufe: P-6Eingabebreite: 240 mmSchnittgeschwindigkeit: 90
mm/Sek.Volumen Schnittgutbehälter: 33 LiterLeistung/Anschluss: 440
W/230 VSicherheitsstufe nach DIN 66399Maße: ca. B 375 x T 310 x H 600
mmGewicht: ca. 12 kgformschöner und leistungsstarker Aktenvernichter
(Arbeitsplatz bis 5 Personen)mit automatischer Start-/Stopp-Funktionnur einem Schalter
für Start/Stop- und Rücklauffunktionautomatischer Stopp bei vollem Schnittgutbehälter
und bei Entnahme des Behälters[ul] Für alle HSM SECURIO Modelle
gilt:[ul]energiesparend durch ZES- oder EMCS-System (bis zu 90% Energieersparnis
gegenüber herkömmlichen Stand-by-Schaltungen)einfache Bedienung über nur einen
Schaltergeschlossenes Getriebe schützt vor Papierstaub und erhöht somit die
LebensdauerVollstahl-Schneidwellen, denen Heft- und Büroklammern nichts anhaben
könnenMotor ist thermisch gesichert[ul] Made in Germany



Hersteller: HSM

EAN: 4026631050814

Bestelleinheit: C62

Klassifikationssystem: ECLASS-5.1

Gruppe: 24320701

