






Wykonany z tworzywa sztucznego kanister na paliwo PROFI EXPLO-SAFE 10 I oliwkowy, dopuszczenie UN, HDPE, czarne akcesoria



Opis:

Kanister na paliwo PROFI EXPLO-SAFE 20 I, kolor oliwkowy, HDPE, z dopuszczeniem UN, na benzynę, olej napędowy i inne substancje niebezpieczne

- spełnia najsurowsze wymogi bezpieczeństwa, solidny i odporny na uderzenia
- Produkcja sprawdzona przez TÜV, nadaje się do paliwa E10
- EXPLO-SAFE z systemem tłumienia wybuchu: wypełnienie tkaniną poliamidową, pochłaniającą ciepło i zapobiegającą wybuchowi
- możliwość układania w stopy, co zajmuje niewiele miejsca, oraz wkładania do uchwytów na kanister nr art. 435500
- wylewka zintegrowana w korpusie kanistra z zamknięciem zabezpieczonym przed zgubieniem i otwarciem przez dzieci, kolor czarny
- Do oznaczania (zgodnie z rozporządzeniem w sprawie Globalnego Zharmonizowanego Systemu Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów (GHS) oraz porozumieniem ADR) kanistrów napełnionych paliwem zał
- brak cząstek rdzy i niższa przewodność cieplna w porównaniu z kanistrami metalowymi
- na zapytanie: możliwości: branding, etykietowanie i indywidualne kolory
- dostępne oddzielne akcesoria i części zamienne, np. wylewki, etykiety z informacjami o substancjach niebezpiecznych (306100)
- nr dopuszczenia UN 3H1/Y/150/./D/BAM 14349-huen
- w = średnica wewn. otworu wlewu = 29 mm / a = średnica zewn. gwintu = 38 mm
- t=głębokość=165 mm b=szerokość=350 mm h=wysokość=495 mm Moment dokręcania: 8 Nm

Informacje:

Produkt

| | |
|---------------------------|---------------|
| Numer produktu | 802100 |
| GTIN | 4007228802108 |
| Taryfa celna | 39233090 |
| Jednostka opakowania (JO) | 3 |

| | |
|----------------|-----------------|
| Kolor | oliwka |
| Objętość w l | 20 |
| Masa (kg) | 2,5 |
| D x S x W (mm) | 165 x 350 x 495 |

Opakowanie zewnętrzne

| | |
|---------------------------|---|
| Zawartość w liczbie sztuk | 3 |
|---------------------------|---|

| | |
|---------------------|-----|
| Masa brutto OJ (kg) | 7,5 |
|---------------------|-----|

Paleta

| | |
|----------------|------------------|
| Liczba pudełek | 16 |
| Liczba warstw | 4 |
| D x S x W (m) | 1,2 x 0,8 x 2,13 |

| | |
|---------------|-------|
| karty/warstwa | 4 |
| Masa (kg) | 140,0 |