

Lacont conteneur adapté au stockage de produits dangereux

pour fût 48 x 200 litres max., sur palettes chimiques fût 48 x 200 litres et sur palettes européennes fût 32 x 200 litres, entreposage vertical, hauteur x largeur x profondeur 3080 x 8100 x 1530 mm, avec porte coulissante, 1 niveaux avec caillebotis de sol, en acier galvanisé avec laquage coloris RAL 5015 bleu ciel



Numéro d'article: 200361



Lacont Conteneur adapté au stockage de produits dangereux

pour stockage vertical de fûts sur palette industrie chimique

conteneur adapté au stockage de produits dangereux

- pour fût 48 x 200 litres max., sur palettes chimiques fût 48 x 200 litres et sur palettes européennes fût 32 x 200 litres, entreposage vertical
- pour stockage en plein air
- Convient pour substances dangereuses pour l'eau et inflammables
- construction du conteneur agréée par les autorités
- avec ventilation naturelle
- hauteur x largeur x profondeur 3080 x 8100 x 1530 mm
- équipé de protection anti-glissement, tôles de guidage de liquides devant la paroi arrière, œilletons de grue pour le transport à vide
- avec porte coulissante
- 1 niveaux avec caillebotis de sol
- cadre soudé





- en acier galvanisé avec laquage coloris RAL 5015 bleu ciel
- Embases galvanisées à chaud préparées pour le chevillage au sol
- Produit livré livré monté

Détails techniques

type de meuble	rayonnage	type tablette/niveau	caillebotis de sol
type de stockage de produits dan	rayonnage	nombre de tablettes de rétention	2 pièce
type de rayonnage	conteneur adapté au stockage de produits dangereux	volume de rétention de la tablet	550 l
champ de rayonnage	rayonnage départ	équipement rayonnage	protection anti-glissement, tôles de guidage de liquides, œilletons de grue
lieu de stockage	en plein air	type de porte	porte coulissante
considération comme matière dang	substances dangereuses pour l'eau et inflammables	verrouillable	oui
construction (autorisation)	construction du conteneur agréée par les autorités	matériau	acier
type de fixation	chevillage au sol à l'aide des embases	matériau de finition	soudé
hauteur	3080 mm	surface	galvanisé // laqué
largeur	8100 mm	couleur	bleu// RAL 5015
profondeur	1530 mm	surface de montant	galvanisé // laqué
capacité	fût 48 x 200 litres	surface de traverses	galvanisé // laqué
capacité de fûts en plastique (m	fût 48 x 200 litres	couleur du montant	bleu// RAL 5015
Capacité fûts sur palette chimie	fût 48 x 200 litres	couleur traverse	bleu// RAL 5015
Capacité fûts sur palette norme	fût 32 x 200 litres	exécution couleur	bleu// RAL 5015
entreposage	vertical	livraison	livré monté
ventilation et purge armoire	naturel	Déchargement par grue/gerbeur ob	oui
utilisation	unilatéral	conseil d'utilisation ordonnance	En cas de stockage actif de produits inflammables, une ventilation technique forcée est obligatoire
niveaux de stockage	2 pièce	Poids	3000 kg
nombre de tablettes/niveaux	1 pièce		

Cela s'adapte aussi ...

148638		palette perdue, hauteur x longueur x largeur 150 x 1200 x 800 mm, en PE régénéré en anthracite
510903		transpalette, force 2500 kg, fourche longueur x largeur 1150 x 160 mm, roulettes pivotantes avec bandage nylon, largeur x Ø 50 x 200 mm, galets de fourche tandem avec bandage nylon, largeur x Ø 77 x 82 mm