

## ZARGES

### escabeau industriel

Z600

accès à un côté, 8 marches avec inserts en plastique (estrade incl.), hauteur 2,12 m, estrade largeur x profondeur 300 x 250 mm, longueur de lisse 2,99 m, En aluminium, lisses anodisé

Numéro d'article: 203472



## ZARGES Escabeau industriel Z600

Exécution D, A, CH, F

escabeau industriel

- exécution D, A, CH, F national
- accès à un côté
- 8 marches avec inserts en plastique (estrade incl.)
- hauteur 2,12 m, estrade largeur x profondeur 300 x 250 mm
- Pour une hauteur de travail jusqu'à env. 4,15 m
- profondeur de marche 80 mm
- longueur de lisse 2,99 m
- connexion marches/lisse serti
- application sûre grâce à étrier de sécurité et protection contre l'écartement








- avec bac pratique
- pieds d'échelle amovibles en extrémité de lisse
- En aluminium, lisses anodisé
- poids 12 kg
- assurance qualité selon DIN EN 131 professional
- 10 années de garantie

## Détails techniques

technique de montée	escabeau	roulant	non
type d'échelle	escabeau industriel	connexion d'échelons/de longeron	serti
Variante nationale	exécution D, A, CH, F	équipement de sécurité échelle	étrier de sécurité et protection contre l'écartement
matériau	aluminium	étrier de sécurité	non
utilisation	à un côté	protection contre l'écartement	oui
Longueur de lisse	2,99 m	exécution échelle	à deux parties
hauteur	2,12 m	équipement échelle	bac
largeur d'estrade	300 mm	bac	oui
profondeur d'estrade	250 mm	surface de longerons	anodisé
hauteur de travail	4,15 m	Pour escalier	non
nombre de marches	8	soubassement	pieds d'échelle amovibles
type de marche/d'échelon	marches avec inserts en plastique	norme	DIN EN 131 professional
profondeur des marches	80 mm	garantie	10 années
rabattable	oui	Poids	12 kg

## Cela s'adapte aussi ...

149286		plaquette de base, Contrôlé selon BetrSichV/DGUV, étiquette, hauteur x largeur 90 x 40 mm
204801		bac à déchets, capacité 20 l, corps acier avec revêtement en zinc anti-corrosion, hauteur x Ø 360 x 295 mm, couvercle en acier, non inflammable
520203		boîte à outils / de matériaux, équipement : kit de 4 bacs, en plastique en noir/jaune
526758		rayonnage - rayonnage complet (élément de départ et suivant), hauteur x largeur x profondeur 2500 x 2370 x 335 mm, charge max. par tablette 150 kg, 2 éléments standard avec 6 niveau(x) chacun avec tablette en acier, angle d'installation droit, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion
528920		moquette de protection, longueur x largeur 50 x 1 m, épaisseur 235 g/m², en non-tissé/PE