

## Cascoo Roue encastrable



force 100 kg, avec bandage polyamide, diamètre 100 mm, moyeu avec palier lisse en acier inoxydable, jante en polyamide avec fibres de verre



Numéro d'article: 243597

### Roue encastrable

- force 100 kg
- avec bandage polyamide
- diamètre 100 mm
- moyeu avec palier lisse en acier inoxydable
- jante en polyamide avec fibres de verre
- jante sans pare-fils

### Détails techniques

manutention dynamique	roues	matériau de jante	polyamide
type de roulettes	roulettes pour moyens de manutention	roulement	palier lisse
modèle	Roue	frein	sans
charge	100 kg	pare-fils	non
pneumatique	polyamide	longueur de moyeu	40 mm
Ø de roue	100 mm	Poids	0,22 kg

