

Ultraflache Trackball-Tastatur

G84-4400

Hochwertige, äußerst kompakte Tastatur für alle Anwendungen, bei denen Zuverlässigkeit, geringer Platzbedarf und kleine Bauhöhe eine entscheidende Rolle spielen. Für IT- und Industrieanwendungen, in medizinischen Einrichtungen und für portable Systeme. Gut geeignet auch für den Einsatz in 19" Tastaturschubladen.



Facts & Features

- Einzeltasten mit Gold Crosspoint Kontakten (Cherry ML Module)
- Für Dauereinsatz konzipiert - über 20 Mio. Betätigungen je Taste
- Hohe Zuverlässigkeit und einzigartig präzises Tastgefühl
- Integrierter 16 mm Trackball plus 2 Maustasten
- Sehr flach – Gesamtbauhöhe nur 19,6 mm
- Niedriges Gewicht
- Verwendbar mit Standard-Treibern des Betriebssystems
- Ideal bei beengten Platzverhältnissen und für 19" Anwendungen
- Auch erhältlich ohne Gehäuse für OEM

Zulassungen

- CE, VDE/ÜG, FCC, cURus, VCCI, BSMI, C-Tick, GOST-R, Designed for MS Windows XP

Lieferumfang

- 1 Tastatur
- 1 Bedienungsanleitung

Systemvoraussetzungen

- PS/2: Anschlüsse für Tastatur und Trackball
- USB: USB Schnittstelle und -unterstützendes Betriebssystem

Technische Daten

- Anschluss:
USB (1.1 oder höher) oder 2x PS/2
- Tastenzahl:
83 = intern. Layout ohne Windows® Tasten
84 = europ. Layout ohne Windows® Tasten
Integrierter Numerik-Block
- Kabellänge:
ca. 1,75 m
- Gewicht:
ca. 563 g (ohne Verpackung)
ca. 720 g (mit Verpackung)
- Abmessungen:
Tastatur: 370 x 139 x 19,6 mm
Verpackung: 400 x 195 x 32 mm
- Stromaufnahme (3 LEDs an):
USB: typ. 36 mA
PS/2: typ. 24 mA (Tastatur)
typ. 11 mA (Trackball)
- Zuverlässigkeit:
MCBF > 10⁹ Betätigungen
MTBF > 100.000 Stunden
- Lagertemperatur:
-20 °C bis 60 °C
- Arbeitstemperatur:
0 °C bis 50 °C
- Lebensdauer der Einzeltaste:
> 20 Millionen Betätigungen
- Verpackungseinheit:
140 Tastaturen pro Umkarton
2 Umkartons pro Palette
- Garantiedauer:
2 Jahre

Bestellbezeichnung

<i>Bestellnummer</i>	<i>Gehäusefarbe</i>	<i>Anschluss</i>
G84-4400LUBxx-0	hellgrau	USB
G84-4400PTBxx	schwarz	USB
G84-4400LPBxx-0	hellgrau	2 x PS/2
G84-4400PRBxx	schwarz	2 x PS/2

Das xx in der Bestellnummer definiert die Ländervariante.

BE	Belgien
CH	Schweiz
DE	Deutschland
DK	Dänemark
ES	Spanien
EU	US Englisch/international mit €
FR	Frankreich
GB	Englisch (UK)
IT	Italien
NO	Norwegen
PO	Portugal
SF	Schweden/ Finnland
US	Englisch (US)

Weitere Ländervarianten auf Anfrage.

Cherry GmbH
Cherrystraße
91275 Auerbach/Opf.
Germany

Phone: +49 9643 18-0
Internet: www.cherry.de
www.cherrycorp.com

Vertrieb: +49 1805 243779 (01805-Cherry)
E-Mail: sales@cherry.de
Fax: +49 9643 18-1545

Irrtum, technische Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten. Technische Angaben beziehen sich nur auf die Spezifikation der Produkte. Eigenschaften werden damit nicht zugesichert. Verbindliche Angaben können nur Zeichnungen in Verbindung mit Produktspezifikationen entnommen werden.

© 2006 Cherry GmbH, Last update: 29 Sep 2006

