

## Lutz

### accupomp voor jerrycans

#### B2 Battery PP 32-L DL

bediening per drukknop, maximale pompcapaciteit 65 l/min, pomp van Hastelloy® C/ETFE/PTFE, behuizing van polypropyleen

Artikelnummer: 222394



### Lutz Set jerrycanpompen B2 Battery PP 32-L DL

#### maximale flexibiliteit door accugebruik

accupomp voor jerrycans



- set bestaande uit: pomp, slang, slangklem en tapventiel
- voor dunne media met een maximale viscositeit van 400 mPas
- Geschikt voor jerrycan
- BLDC-motor
- bediening per drukknop
- maximale pompcapaciteit 65 l/min
- schroefdraad G1 AG
- pomp met loopwiel voor grotere transporthogtes
- stroomaansluiting 21,6 V, motor met 260 W
- motor wordt bij overbelasting automatisch uitgeschakeld
- pomp van Hastelloy® C/ETFE/PTFE, behuizing van polypropyleen

- inhoud levering: zonder accu en oplader

## Technische details

opslagtype gevaarlijke stoffen	vaten-/containerhandling	pompset uitrusting	pomp, slang, slangklem en tapventiel
vaten-/containerhandling	pomp	max. viscositeit	400 mPas
pomptype	accupomp voor jerrycans	max. pompcapaciteit l/min	65 l/min
set	ja	temperatuur pompmedium	-15 °C tot +50 °C
opslagbak	jerrycan	stroomaansluiting	21,6 V
medium	dunne media	motortype	BLDC-motor
bediening	drukknoop	motorvermogen	260 W
materiaal pomp	Hastelloy® C/ETFE/PTFE	motor functie	wordt bij overbelasting automatisch uitgeschakeld
materiaal behuizing	polypropyleen	uitvoering	pomp B2
transporthoogte/zuighoogte	12 m	inhoud levering	zonder accu en oplader
dompelbuisdiameter	32 mm	WEEE-registratienummer	DE53987133
dompeldiepte	1000 mm	WEEE-apparaatsoort	klein apparaat cat. 5
vat-/containerhandling uitrusting	loopwiel	gewicht	1,6 kg
aansluiting	G1 AG		

## Gerelateerde Producten

222402		oplader voor accu-jerrycanpomp, elektrische spanning 21,6 V
223828		accu voor jerrycanpomp, elektrische spanning 21,6 V

## Dit past ook bij ...

200237		oogspoelstation, set bestaande uit: 1 x 500 ml keukenzoutoplossing en 1 x 200 ml pH-neutrale oplossing, spiegel
201012		opvangschaal, opvangvolume 20 l, hoogte x lengte x breedte 105 x 690 x 440 mm, 4 kamers met telkens 1 gietrand, van polyethyleen in zwart
221116		beschermhandschoenen, van nitril in groen, gevoerd en geprofileerd, afmeting 8
504444		noodgevallentas met microvezel-absorptieproducten, set 17-delig, opnamecapaciteit 35 l per set, hoes hoogte x breedte x diepte 500 x 500 x 220 mm
525760		gevaarsymbool, sticker, van folie, hoogte x breedte 50 x 50 mm