

Fiche technique



C+P

armoire multicases

Classic Plus

hauteur x largeur x profondeur 1850 x 300 x 500 mm, avec 3 compartiments, répartition 1x3, largeur du compartiment 300 mm, verrouillable avec serrure à cylindre, soubassement au sol avec vis de mise à niveau, corps avec thermolaquage en RAL7035 gris clair, face avant avec thermolaquage en RAL2004 orangé pur

Classic+



Numéro d'article: 255145



armoire multicases

- hauteur x largeur x profondeur 1850 x 300 x 500 mm
- avec 3 compartiments, répartition 1x3
- largeur du compartiment 300 mm
- butée de porte à droite
- angle d'ouverture de la porte 110 °
- porte battante
- portes à fleur avec gonds intérieurs
- Chaque porte est équipée de série d'un amortisseur
- Grande stabilité et rigidité grâce à l'augmentation du matériau aux endroits cruciaux et à la structure raffinée BIONIC Steel Frame

composée de pliages, d'entretoises et d'espaces

- verrouillable avec serrure à cylindre
- soubassement au sol avec vis de mise à niveau
- structure en acier, soudé de manière stable
- corps avec thermolaquage en RAL7035 gris clair
- face avant avec thermolaquage en RAL2004 orangé pur
- Produit livré livré monté
- Protection anti-effraction conformément au niveau B de la norme DIN 4547-2
- 10 année(s) de garantie

Détails techniques

type de meuble	armoire	couleur de la face avant	orangé pur // RAL2004
type d'armoire	armoire multicases	surface de corps	thermolaqué
hauteur	1850 mm	surface de face avant	thermolaqué
largeur	300 mm	type de porte	porte battante
profondeur	500 mm	Butée de porte	à droite
équipement armoire	compartiments	angle d'ouverture de porte	110 °
nombre de casiers	3 pièce	installation	paroi
Compartimentage	1x3	livraison	livré monté
largeur de compartiment	300 mm	garantie	10 année(s)
sousbasement	au sol	exécution porte	à fleur, gonds intérieurs
verrouillable	oui	stabilité / raidissement / renfo	Pliages, entretoises
système de fermeture	serrure à cylindre	Amortissement de porte	oui
matériau	acier	norme	Niveau B de la norme DIN 4547-2 Protection anti-effraction
matériau de finition	soudé	Poids	22,4 kg
couleur du corps	gris clair // RAL7035		

Accessoires

257436		socle, hauteur x largeur x profondeur 100 x 300 x 500 mm, en acier avec laque en RAL7035 gris clair, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
257458		socle, hauteur x largeur x profondeur 100 x 300 x 500 mm, en plastique en RAL7035 gris clair, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
271445		Coiffe inclinée pour armoire vestiaires ou multicases, Pour larg. armoire 300 mm, hauteur 220 mm, en acier avec thermolaquage en RAL7035 gris clair
272042		pieds de nivellement pour armoire vestiaire au sol
272043		Coiffe inclinée pour armoire vestiaires ou multicases, Pour larg. armoire 300 mm, hauteur 220 mm, en acier avec thermolaquage
272050		limiteur d'ouverture de porte 90°, pour armoire vestiaires ou multicases, en acier
272051		Miroir, pour armoire vestiaires ou multicases, face arrière autocollante, hauteur x largeur 110 x 90 mm, en verre

272054		Porte-étiquettes, pour armoire vestiaires ou multicases, face arrière autocollante, en plastique
272063		Safe-O-Mat, pour armoire vestiaires ou multicases, pour pièces d'1 ou 2 euros
272064		protection antirayures de porte, Pour serrure à cylindre, en plastique
272065		Plaque de numérotation, pour armoire vestiaires ou multicases, face arrière autocollante, hauteur x largeur 30 x 50 mm, en acier inoxydable
272067		Plaque de numérotation, Pour serrure à cylindre, face arrière autocollante, hauteur x largeur 79 x 45 mm, en plastique
273067		Serrure porte-cadenas de sécurité pour cadenas, pour armoire multicases, anti-effraction grâce à la fonction roue libre - tourne dans le vide lorsque le cadenas est fermé et ne s'enclenche qu'après le retrait du cadenas, sans supplément de prix ! Commander en fonction du nombre de portes. À commander uniquement en combinaison avec l'article principal.