

lichte pallet

van PE-regeneraat, hoogte x lengte x breedte 140 x 800 x 600 mm, draagvermogen statisch / dynamisch 3000 / 600 kg, onderbouw 9 voeten met afvoeropeningen voor vloeistoffen, bovendek gesloten

VE 3 stuks



Artikelnummer: 529907



Lichte pallet

lichte pallet





- van PE-regeneraat
- hoogte x lengte x breedte 140 x 800 x 600 mm
- draagvermogen statisch / dynamisch 3000 / 600 kg
- Aan alle zijden inrijdbaar
- inrijbreedte langszijde / brede zijde 550 / 420 mm
- onderbouw 9 voeten met afvoeropeningen voor vloeistoffen
- bovendek gesloten
- Meerdere pallets plaatsbesparend stapelbaar
- Temperatuurbestendig -40 °C tot +60 °C
- bestendig tegen weersinvloeden
- gewicht 4,8 kg

Technische details

type verpakking	pallet	onderbouw	9 voeten
pallettype	lichte pallet	geschikt voor levensmiddelen	nee

hoogte	140 mm	temperatuurbestendigheid	-40 °C tot +60 °C
lengte	800 mm	bestendigheid	tegen weersinvloeden
breedte	600 mm	inrijbreedte langszijde	550 mm
draagvermogen statisch	3000 kg	inrijbreedte kopse kant	420 mm
materiaal	PE-regeneraat	draagvermogen dynamisch	600 kg
inrijdmogelijkheid	Aan alle zijden	borgrand	nee
bovendek	gesloten	nestbaar	ja
stapelbaar	ja	gewicht	4,8 kg

Dit past ook bij ...

202873		steekwagen, draagvermogen 250 kg, wielen met massief rubber-banden, steekplaat breedte x diepte 400 x 150 mm, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
204206		Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 320 x 600 x 400 mm, inhoud 61 l, van polypropyleen in grijs, Wanden gesloten, bodem gesloten
208879		Dekselvat, hoogte x Ø 610 x 400 mm, inhoud 60 l, voor vaste gevaarlijke stoffen, van polyethyleen, vat / deksel blauw / zwart
240208		pallethefwagen, draagvermogen 2500 kg, vork lengte x breedte 800 x 160 mm, zwenkwielen met nylon-banden, breedte x Ø 50 x 200 mm, vorkrollen tandem met nylon-banden, breedte x Ø 70 x 82 mm